





公差参数

| Poles  | Dim | Dim P | Dim L |
|--------|-----|-------|-------|
| 2-6P   |     | ±0.10 | ±0.20 |
| 7-12P  |     | ±0.20 | ±0.30 |
| 13-18P |     | ±0.25 | ±0.40 |
| 19-24P |     | ±0.30 | ±0.50 |



材料及电镀

- ①. 螺 丝: M2.5, 钢, 镀锌, 一字槽
- ②. 塑件主体: PA66, UL94V-0
- ③. 焊 脚: 黄铜, 镀镍
- ④. 方 盒: 黄铜, 镀镍

电气性能

额定电压: 250V  
额定电流: 16A  
接触电阻: 20mΩ (Max)  
绝缘电阻: 500MΩ \DC500V  
耐 电 压: AC2000V\1Min  
使用线径: 22-14AWG 1.5mm<sup>2</sup>

机械性能

温度范围: -40℃ ~ +105℃  
瞬时温度: +250℃ 5秒  
扭 力: 0.4Nm (3.54Lbin)  
剥线长度: 4-5mm

Ordering Information

HC301 \* - \* - NP - \* - \*

Type: 直针 (一字槽)  
PITCH: 5.00=5mm  
No. of Pins: 2-24Pin  
2P=2Pin  
3P=3Pin  
.....  
Colour: V=Green  
L=Blue  
O=Orange  
R=Red  
B=Black  
GR=Gray  
形式: Slotted (一字槽)  
PL=Phillips (十字槽)

|     |                |             |                   |  |            |                                                           |                  |       |     |
|-----|----------------|-------------|-------------------|--|------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-------|-----|
|     |                |             | GENERAL TOLERANCE |  | 制 图        | 深圳市华灿天禄电子有限公司<br>ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD |                  |       |     |
|     |                |             | DIM TOL           |  | DRAWING    |                                                           |                  |       |     |
|     |                |             | X.X ±0.50         |  | 审 核        |                                                           |                  |       |     |
|     |                |             | X.XX ±0.30        |  | 批 准        |                                                           |                  |       |     |
|     |                |             | X.XXX ±0.10       |  | APPROVAL   |                                                           |                  |       |     |
| 1   | 初版发行           |             | X.XXX ±0.10       |  | 比 例        | 产品名称                                                      | 5.00 单排 螺丝式 接线端子 | 版本    | A   |
| 序号  | 变更内容           | 日期          | Angle ±3.0°       |  | SCALE      | TITLE                                                     | 直针 (一字螺丝)        | REV.  |     |
| No. | MODIFY CONTENT | MODIFY DATE |                   |  | 投影         | PART NO.                                                  | HC301V-5.00-NP-X | 单 位   | mm  |
|     |                |             |                   |  | Projection | 材料                                                        |                  | 页 次   | 1/1 |
|     |                |             |                   |  |            | MATERIAL                                                  |                  | SHEET |     |