

产品编号 : [191310042](#)

Product Description : InsulKrimp Block Spade Tongue Terminal for 18 to 22 AWG Wire, Stud Size 6 (M3.5), Length 6.35mm

系列号 : 19131

状态 : Active

Product Category : Ring and Spade Terminals

工程编号 : AA-2118-06X



文件和资源

图纸

[图纸 191310042_sd.pdf](#)

3D 模型和设计文件

[3D模型 191310042_stp.zip](#)

规格


[产品规格 PS-19902-013-001.pdf](#)

[产品规格 PS-19902-009-001.pdf](#)

[产品规格 PS-19902-011-001.pdf](#)

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Not Relevant
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

多部分产品合规性声明

- Eu RoHS

- REACH SVHC

- Low-Halogen

多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C

- IPC 1752A Class D

- Molex Product Compliance Declaration

- IEC-62474

- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	活动
类别	Ring and Spade Terminals
系列	19131
说明	InsulKrimp Block Spade Tongue Terminal for 18 to 22 AWG Wire, Stud Size 6 (M3.5), Length 6.35mm
关键字	Spade Terminal, Spade Terminals
产品系列	Solderless Terminals
产品名称	InsulKrimp
类型	Spade Block
UPC	800753101654

机构

CSA	LR18689
UL	E32244

物理

筒型	已关闭
颜色-树脂	Natural
阻燃性	94V-0
绝缘	PVC
材料 - 接合部位电镀	Tin
净重	0.660/g
包装形式	Bag
最薄镀层 - 接合部位	2.540µm

最薄镀层 - 端接	2.540µm
螺柱规格	5-6 (M3-3.5)
终端界面类型	Crimp or Compression
导线绝缘直径	3.70mm max.
线径规格 (AWG)	18, 20, 22
线缆尺寸mm ²	0.35-0.80

施工工具

全局

描述	产品编号
PremiumGrade Hand Crimp Tool for Avikrimp and Insulkrimp Terminals and Splices, 10-22 AWG and 6.0-0.5mm ² (Rings, Spades, Hooks, Block Spades and Flanged Spades)	<u>0640010100</u>
PremiumGrade Hand Crimp Tool for Insulkrimp Terminals and Splices, 10-22 AWG (Rings, Spades, Hooks, Block Spades and Flanged Spades)	<u>0640010300</u>
Crimp Head for the AT-200 Pneumatic Hand Tool	<u>0640050100</u>
Crimp Head for the AT-200 Pneumatic Hand Tool	<u>0640050300</u>
ServiceGrade Hand Crimp Tool for Field Repair only, for production use our PremiumGrade Tool	<u>0640160036</u>