



产品编号 : [5600230721](#)

Product Description : CTX50 Receptacle Terminal, Unsealed, Tin Plating, M-Grip, D-Wind, Left Payoff

系列号 : 560023

状态 : Active

Product Category : Crimp Terminals



---

## 文件和资源

### 图纸

[图纸 5600230721\\_sd.pdf](#)

[包装设计图 313025040-000.pdf](#)

### 规格

[应用规格 AS-560023-001-001.pdf](#)

[应用规格 AS-560023-001-CH-001.pdf](#)

[产品规格 PS-560023-001-001.pdf](#)

[测试摘要 TS-560023-001-001.pdf](#)

---

## 产物环境合规

### 合规

GADSL/IMDS	Compliant with Exemption 44; 33; 34
China RoHS	Not Relevant
EU ELV	Compliant per 2000/53/EC
Low-Halogen Status	Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

### 多部分产品合规性声明

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

### 多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C

- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

## 产品详情

### 常规

状态	活动
类别	Crimp Terminals
系列	560023
说明	CTX50 Receptacle Terminal, Unsealed, Tin Plating, M-Grip, D-Wind, Left Payoff
应用	Power, Wire-to-Board
产品系列	Mini50 Connection Systems
产品名称	CTX50
UPC	196823252877

### 电气

每触点最大电流	4.0A
电压 - 最大	14V DC

### 物理

耐用性(插拔次数) - 最多次数	10
性别	女
夹具代码	M
材料 - 金属	Copper Alloy
材料 - 接合部位电镀	Tin
净重	0.044/g
包装形式	Reel
终端界面类型	Crimp or Compression
导线绝缘直径	0.95-1.05mm
线径规格 (AWG)	不适用
线缆尺寸mm <sup>2</sup>	0.22

---

## 可连接使用部件

描述	产品编号
Mini50 Unsealed Receptacle Housings	<u>34791</u>
Mini50 Unsealed Dual Row Receptacles	<u>206523</u>
Mini50 Unsealed Receptacle Housings	<u>34959</u>

---

## 施工工具

### 全局

描述	产品编号
Extraction Tools for CTX50 Crimp Terminals	<u>0638248600</u>
FA2 Mechanical Feed Applicator for CTX50 Unsealed Receptacle Terminal, 0.22mm <sup>2</sup>	<u>0638084800</u>
FA2 Pneumatic Feed Crimp Applicator for CTX50 Unsealed Receptacle Terminal, 0.22mm <sup>2</sup>	<u>0638084810</u>
Hand Crimp Tool for CTX50 Unsealed Receptacle Terminals	<u>0638282000</u>