




RoHS Compliant



主要技术特性要求:

1. 使用温度范围:

环境温度: -25~+70℃

相对湿度: 95%(40℃)

2. 额定负荷: 2A 100V AC

3. 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$

4. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$

5. 耐压: 500V AC (50Hz) 1min

6. 插拔力: 10~70N

7. 寿命: ≥ 5000 次

3	铜套	1	黄铜0.35mm	D. Ni			
2	插针	5	黄铜实芯针01.5mm	D. Ni			
1	基座	1	PBT				
序号	名称	数量	材料	处理	单件质量	总计质量	备注

深圳市敏连达科技有限公司 Shenzhen Minlianda Technology Co.,Ltd.			品名(ITEM NO)	DSCT插头(公头)	
			料号(PART NO)	MLD-DSCT-5-07F-S	
单位(UNIT): MM	未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED X.X ± 0.38 X.XX ± 0.20 X.XXX ± 0.10 X" ± 5" X.X" ± 2"	版次(REV): A/O	页次(PAGE):1/1	设计 (DESIGN)	柯南
比例(SCALE) 1:1		模号 (MODEL NO)		审核 (CHECKED)	邱敏
		图号 (DWG NO)	MLD-2509031032	核准(APPROVED)	陈镇
					