



SECTION A-A
SCALE 1:1

7	8	9
标记 MARK	PCN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修改 REVISE
		日期 DATE
		核准 APPROVE

PIN NUMBER	SIGNAL NAME	PIN NUMBER	SIGNAL NAME
A1	GND	B12	GND
A2	TX1+	B11	RX1+
A3	TX1-	B10	RX1-
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	DP1	B7	DN2
A7	DN1	B6	DP2
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A10	RX2-	B3	TX2-
A11	RX2+	B2	TX2+
A12	GND	B1	GND

NOTES:

SPECIFICATION:

- CURRENT RATING: 5.0 A
- VOLTAGE RATING: 5.0 V
- VBUS & GND PINS AND OTHER PINS: 40mΩ /PIN MAX
SHIELD: 50mΩ /MAX
LLCR MAX. CHANGE OF ALL PINS: 10Ω m
- INSULATION RESISTANCE: 100MΩ MIN
- DIELECTRIC WITHSTAND VOLTAGE, AC 100V FOR 1MINUTE
- INSERTION FORCE: 0.5~2.0kgf
- UNMATING FORCE: 0.8~2.0kgf
- DURABILITY: 10000 CYCLES
- OPERATING TEMPERATURE: -25° C~+85° C
- THE PEAK TEMPERATURE ON THE BOARD SHALL BE MAINTAINED FOR 10 SECONDS AT 260° C

3	外壳	不锈钢	镀镍	
2	接触	铜	镀金	
1	基座	LCP	黑色	
序号	品名	材质	电镀/颜色	备注

	深圳市虹成电子有限公司		品名 TITLE	TYPE-C母座
			料号 PART NO	HC-TYPE-C-24P-036A
一般公差 TOLERANCE	比列 SCALE	1:1		
X. ±0.25 X' ±2'	单位 UNIT	MM		
.X ±0.20 .X' ±1'	张数 PART NO	1 OF 1	制图 DRAW	AhYe
.XX ±0.15 .XX'	版本 REV	A	审核 CHECKED	夏操云
.XXX ±0.05 .XXX'			批准 APPROVE	赵亮亮

