
WWW.XYECONN.COM


REV.	Q'TY	ECN. NO.	APR.	DATE





一、MATERIAL:
1.Insulator:PBT+30%Glass Fiber
2.Contact:Brass
3.Contact Plated: Glod Plated
4.Shell:Steel,Nickel Plated

二、SPECIFICATION:
1.Current Rating:3 AMPS
2.Insulation Resistance: 100MΩ MIN. At 500VDC
3.Dielectric Strength: 500V for One minute
4.Operation Temperature: -55° C~+105° C.

※【胶芯颜色、防火要求、环保要求及电镀规格 依据客户实际订单要求为准】







RECOMMEND PCB LAYOUT (T=1.6)
PCB TOLERANCE:±0.05

DIMENSION IN mm		厦门市辛译精密电子有限公司 Xiamen XinYi Xyeconn Electronics Co.,Ltd		
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED				
.X±0.35	X.°± 5°	APR. Alex	TITLE: DR9F弯插	
.XX±0.25	.X°± 3°	CHK. Jack	DWG NO. XY-DMR-9PCM	
.XXX±0.15	.XX°± 1°	DRA. Can	PROJ.	CUSTOMER DRAWING
			SIZE A4 / SCALE 1:1 / SHEET 1/1	REV. A

F-RD-18A