





Rev.	ECN Number	Description	Date	Drawn	Checkd	Approved




焊盘尺寸

尺寸公差 ±0.05

技术要求:

1. 材质: 不锈钢 SUS301, T=0.10±0.005;
- ▼ 2. 端子锡脚焊接面和接触面不可有毛边, 其他部位毛边最大 0.03mm;
3. 扭曲: 45°/1000mm, 拱形 5mm/1000mm;
4. 标示有“▼”符号的为重点控制和检验尺寸;
5. 未标注之 R MAX R0.13;
6. 电镀须满足 24 小时盐雾测试;
7. 寿命测试 > 2 万次, 产品弹力要求在 60gf~80gf 之间
8. 镍底 50~80u"min, 焊接区镀金, 接触区域镀金 1U" MIN



YDC
 深圳市玥达电子科技有限公司
 Shenzhen Yueda Electronic Technology Co., Ltd.

GENERAL TOLERANCE	
XX. ±0.50	
X. ±0.35	X.* ±2.0°
.X ±0.25	.X* ±1.0°
.XX ±0.15	.XX* ±0.5°

SCALE: 1:1
 UNIT: mm
 SIZE: A4

DRAWN
 CHECK
 APPROVE

DATE
 DATE
 DATE

DWG. NO.
 PARTS NO.(INTENDED USE)
YDC-LCTP-A1-019

TITLE
客户图
 RF Antenna Spring, SMT,
 L3.5*W1.5*H3.5mm

REV. A
 SHEET 1/1