产品编号 ： 314036100

Product Description ： 2.54mm MX64 Sealed Single Row Crimp Housing, MX64 Terminal, Black, 6 Circuits, Key A, without CPA Lock

系列号 ： 31403

状态 ： Active

Product Category ： Connector Housings

工程编号 ： CVP-314036100



文件和资源

图纸

图纸　314036100_sd.pdf

包装设计图　PK-31300-256-001.pdf

3D 模型和设计文件

3D模型　314036100_stp.zip

规格

应用规格　314020000-000.pdf

应用规格　AS-31402-000-001.pdf

产品规格　PS-31402-000-001.pdf

测试摘要　TS-31402-001-1X6-001.pdf

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Compliant
China RoHS	
EU ELV	Compliant per 2000/53/EC
Low-Halogen Status	Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

多部分产品合规性声明

- Eu RoHS

- REACH SVHC
- Low-Halogen

多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	活动
类别	Connector Housings
系列	31403
说明	2.54mm MX64 Sealed Single Row Crimp Housing, MX64 Terminal, Black, 6 Circuits, Key A, without CPA Lock
应用	Power, Wire-to-Board
产品系列	MX64 Sealed Connectors
产品名称	MX64
UPC	822348284979

物理

电路数（最多）	6
颜色-树脂	黑色
性别	Receptacle
符合灼热丝规范	否
插接极性	是
锁定插接部位	是
材料 - 树脂	PBT
净重	6.684/g
行数	1
包装形式	Bag
面板安装式	否

间距 - 插配接口	2.54mm
极化	A
有极性的插配件	是
运行温度范围	-40° to +125° C

进程

无铅	不适用

可配插/可连接使用的产品

可配插部件

描述	产品编号
配插使用	Sensors, Other USCAR Interfaces

可连接使用部件

描述	产品编号
MX64 Female Terminals	33467
MX64 Female Terminals	33468