






REV.	Q'TY	ECN. NO.	APR.	DATE

1. Rating: DC 30V 0.1A
2. Contact resistance: $\leq 100m\Omega$
3. Insulation resistance: $\geq 100M\Omega$ DC500V
4. Withstand voltage: AC 300V(30Hz)/min
5. Operating force: $250 \pm 50g$
6. life test: 10000 cycles
7. Operation type: Self-locking



印制线路板
PCB Layout Recommended



电路图
Circuit Diagram

7	导电接触夹	6	覆合银磷铜	镀银
6	推轴	1	POM	蓝色
5	盖板	1	PC	白色
4	弹簧	1	碳素钢	
3	勾针	1	精密钢圈	
2	底座	1	PA66	黑色
1	嵌件	2	H65 T=0.3mm	镀银
序号 NO.	名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	材料 MATERIAL	颜色 COLOR

DIMENSION IN mm		厦门市辛译精密电子有限公司 Xiamen XinYi Xyconn Electronics Co.,Ltd		
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		APR. Alex	TITLE: 精密 Key Switch	
.X±0.3	X.*± 5'	CHK. Jack	DWG NO. XY-TBC7070-Z-F	
.XX±0.2	.X'± 3'	DRA. Can	PROJ. CUSTOMER DRAWING	
.XXX±0.1	.XX'± 1'	SIZE A4	SCALE 1:1	SHEET 1/1 REV. A