
Straight Crimp Type Plug - Solder or Crimp Contact






PART NO.	CABLE TYPE	"A"	CONTACT I.D.	BODY I.D.	SLEEVE I.D.
CPN-68-1	RG-58; BELDEN 9907	1.330 (33.78)	.042 (1.07)	.125 (3.18)	.212 (5.38)
CPN-68-8	RG-8, 213	1.385 (35.18)	.093 (2.36)	.293 (7.44)	.430 (10.92)
CPN-68-13	RG-142, 223, 400	1.330 (33.78)	.042 (1.07)	.127 (3.23)	.223 (5.66)

Assembly instructions page 254.

Straight Crimp Type Plug - 120 Second Termination - 3 Piece





PART NO.	CABLE TYPE	"A"	CONTACT I.D.	BODY I.D.	SLEEVE I.D.
CPN-1	RG-58	1.450 (36.83)	.044 (1.12)	.125 (3.18)	.206 (5.23)
CPN-2	RG-59, 62	1.450 (36.83)	.0325 (0.83)	.173 (4.39)	.261 (6.63)
CPN-8	RG-8 Types	1.550 (39.37)	.089 (2.26)	.300 (7.62)	.420 (10.67)
CPN-8/110	RG-8, 213, LMR 400	1.550 (39.37)	.110 (2.79)	.300 (7.62)	.420 (10.67)
CPN-16	PROFLEX RG-450	1.455 (36.96)	.055 (1.40)	.173 (4.39)	.261 (6.63)
CPN-17	RG8X (MINI 8)	1.455 (36.96)	.065 (1.65)	.173 (4.39)	.261 (6.63)
CPN-142T	RG-142 TFE	1.455 (36.96)	.044 (1.12)	.125 (3.18)	.220 (5.59)

Assembly instructions page 255.