




产品编号 : [561349001](#)

Product Description : 2.00mm Pitch Crimp Terminal, Female, 22-24 AWG, Reel

系列号 : 56134

状态 : Active

Product Category : Crimp Terminals



---

## 文件和资源

### 图纸

[图纸 561349001\\_sd.pdf](#)

### 3D 模型和设计文件

[3D模型 561349001\\_stp.zip](#)

### 规格

[应用规格 2059790000-AS-000.pdf](#)

[应用规格 561340000-AS-000.pdf](#)


[包装规格 SPK-56134-001-001.pdf](#)

[产品规格 2059790000-PS-000.pdf](#)

---

## 产物环境合规

### 合规

GADSL/IMDS	Compliant with Exemption 44; 34
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

### 多部分产品合规性声明

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

### 多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C

- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

## 产品详情

### 常规

状态	活动
类别	Crimp Terminals
系列	56134
说明	2.00mm Pitch Crimp Terminal, Female, 22-24 AWG, Reel
应用	Signal, Wire-to-Board
产品系列	Micro-One Wire-to-Board Connector System
产品名称	Micro-One
UPC	193264040315

### 电气

每触点最大电流	4.0A
电压 - 最大	250V AC (RMS)/DC

### 物理

耐用性(插拔次数) - 最多次数	30
性别	女
材料 - 金属	Copper Alloy
材料 - 接合部位电镀	Matte Tin
净重	36.000/mg
包装形式	Reel
终端界面类型	Crimp or Compression
导线绝缘直径	1.10-1.60mm
线径规格 (AWG)	22, 24
线缆尺寸mm <sup>2</sup>	不适用

## 可连接使用部件

描述	产品编号
Micro-One Wire-to-Board Receptacle Housings	<u>205979</u>
Micro-One Single Row Receptacle Housings	<u>212724</u>

---

## 施工工具

### 全局

描述	产品编号
FineAdjust Applicator for Micro-One Wire-to-Board Receptacle Terminal, 22-24 (UL1007) Wires	<u>2037026400</u>
Hand Crimp Tool for MicroClasp Receptacle Crimp Terminals, 22-24 and 26-28 AWG, UL1007 Wires	<u>2133090400</u>

---