
产品编号 ： 2082982021

Product Description ： 1.80mm Pitch Pico-EZmate HC Receptacle Housing, Single Row, 2 Circuits, Black

系列号 ： 208298

状态 ： Active

Product Category ： Connector Housings



文件和资源

图纸

图纸　2082982021_sd.pdf

3D 模型和设计文件

2D 图纸 DXF　2082982021.dxf

2D 图纸 DXF PDF　2082982021.pdf

3D模型　2082982021_stp.zip

规格

应用规格　2082980000-PS-000.pdf

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Not Relevant
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

多部分产品合规性声明

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C

- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	活动
类别	Connector Housings
系列	208298
说明	1.80mm Pitch Pico-EZmate HC Receptacle Housing, Single Row, 2 Circuits, Black
应用	Signal, Wire-to-Board
产品系列	Pico-EZmate and Pico-EZmate Plus Wire-to-Board Connector Systems
产品名称	Pico-EZmate HC
UPC	195842772441

物理

电路数（最多）	2
颜色-树脂	黑色
性别	Receptacle
符合灼热丝规范	否
锁定插接部位	是
材料 - 树脂	Polyamide
净重	27.810/mg
行数	1
包装形式	Bag
面板安装式	否
间距 - 插配接口	1.80mm
有极性的插配件	是
运行温度范围	-40° to +105° C

可配插/可连接使用的产品

可配插部件

描述	产品编号
Pico-EZmate HC Single Row PCB Headers	208294