

1


2

3

4

A

A





B

B

C

C



### Technical requirements:

1、 Unit: mm

2、 Wire diameter: 0.3

3、 Material: Nickel-plated carbon steel (RoHS compliant)

4、 Type: horn mouth center

5、 Processing: Heat-treated at 180° C

6、 Size tolerance:  $\pm 0.25$  for unmarked dimensions

7、 Quality: Free from surface contaminants , No base material defects

8、 Contact number: 13459252012、 0592-5216722

9、 Mode: F8.5-8-6-0.3Z

10、 Salt spray test: passes 24 Hours test (5% NaCl Solution)

11、 Package: Bag-packed, MPQ:1000PCS/bag

D

D

E

E

						碳钢线			厦门市芯网电子科技有限公司	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	阶段标记	重量	比例		
设计						s		3:1		
校核										
批准										

F

F

1

2

3

4