
产品编号 ： 5031482270

Product Description ： 1.50mm Pitch, CLIK-Mate PCB Receptacle, Dual Row, Surface Mount, Right-Angle, Tin Plating, Positive Lock, 22 Circuits, Natural, High-Barrier Packaging

系列号 ： 503148

状态 ： Active

Product Category ： PCB Headers and Receptacles



文件和资源

图纸

图纸　5031482270_sd.pdf

3D 模型和设计文件

2D 图纸 DXF　5031482270.dxf

2D 图纸 DXF PDF　5031482270.pdf

3D模型　5031482270_stp.zip

规格

包装规格　5031489200-SPK-200.pdf

产品规格　5031490004-PS-000.pdf

产品规格　5031491004-PS-000.pdf

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Not Relevant
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

多部分产品合规性声明

- Eu RoHS

- REACH SVHC
- Low-Halogen

多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	活动
类别	PCB Headers and Receptacles
系列	503148
说明	1.50mm Pitch, CLIK-Mate PCB Receptacle, Dual Row, Surface Mount, Right-Angle, Tin Plating, Positive Lock, 22 Circuits, Natural, High-Barrier Packaging
应用	Signal, Wire-to-Board
元件类型	PCB Receptacle
产品系列	CLIK-Mate Wire-to-Board Connectors
产品名称	CLIK-Mate
UPC	193264875832

电气

每触点最大电流	1.0A
电压 - 最大	100V

物理

回路数（已载入）	22
电路数（最多）	22
颜色-树脂	Natural
耐用性(插拔次数) - 最多次数	30
符合灼热丝规范	否

插接极性	无
锁定插接部位	是
插配长度	9.20mm
材料 - 金属	Copper Alloy
材料 - 接合部位电镀	Tin
材料 - 终端电镀	Tin
材料 - 树脂	Polyamide
净重	1800.000/mg
行数	2
方向	Right Angle
包装形式	Embossed Tape on Reel
PCB 定位器	否
PCB 保持力	是
推荐的 PCB 厚度	1.20mm, 1.70mm
间距 - 插配接口	1.50mm
间距 - 终端界面	0.75mm
有极性的插配件	是
PCB 极性	否
自动布局	Vacuum Pick-Up Area
可堆叠的	否
运行温度范围	-40° to +105° C
终端界面类型	Surface Mount

可配插/可连接使用的产品

可配插部件

描述	产品编号
1.50mm Pitch CLIK-Mate Dual Row Plug Housings	503149