



REVISIONS					
REV.	ECN NO.	LOCATION	DESCRIPTION	DATE	DESIGN
A0	N/A		INITIAL RELEASE	/	/
A1	N/A		图面升级整理图面	2025.09.12	阿树












SECTION A–A





SPECIFICATIONS 规范
Current rating 额定电流:3A AC,DC
Voltsge rating 额定电压:250VAC,DC
Temperaturerange 温度区间:−40℃~+105℃
Contact resistance 接触电阻:10mnMax
Insulation resistance 绝缘电阻:5000M2Min
Withstanding Voltage 耐压:750VAC/minute.
Material 原料:HSG:Nylon66 UL94V−2
TER:Brass.Tin plated



X9254 H IR − 03 B − N0 FA
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
①Series No.
②Category: H−HSG
③Welding Board Angle:
I−HSG+Hardware set products
Board−In:R−90°
④Row No.−Pin No.: XX−Single row
⑤Special No:
B− With Square corner
⑥Material: N0−PA66 94V−0
⑦Special No:
FA−Bevel one open.Red AWG#22
FB−Bevel one open.White AWG#24
FC−Bevel one open.Natural AWG#24
FD−Bevel one open.Black AWG#24
FE−Bevel one open.Blue AWG#26
FF−Bevel one open.Green AWG#26

C	Color	Wier size	C	Color	Wier size
A	Red	22AWG	D	Black	24AWG
B	White	24AWG	E	blue	26AWG
C	Natural	24AWG	F	Green	26AWG

NUMBER OF POSITIONS	DIMENSION A	NUMBER OF POSITIONS	DIMENSION A
02	5.08	12	30.48
03	7.62	13	33.02
04	10.16	14	35.56
05	12.70	15	38.10
06	15.24	16	40.64
07	17.78	17	43.18
08	20.32	18	45.72
09	22.86	19	48.26
10	25.40	20	50.80
11	27.94		

AuGLAR	±5°
X.	±0.40
X.x	±0.30
X.xx	±0.20
X.xxx	±0.15
UNSPECIFIED TOLERAuCES	

XKB 星帅 Connection

DESIGN	阿树	VIEW:	MODEL TYPE: 2.54mm IDC Style Connectors
CHECKED		UNIT: mm/in	PART NO.: X9254HIR−03B−N0FA
APPROVED		SIZE: A4	DWG NO.: X−X9254HIR−03B−N0FA

XKB INDUSTRIAL PRECISION CO.,LIMITED

SCALE	PAGE	REVISION
N/A	1/1	A1