











序号	品名	材质
1	0.5 拉拔胶芯 (H2. 0)	LCP UL94V-0 本色
2	0.5 拉拔上接端子 (H2. 0)	铜合金 / 表面镀锡
3	0.5 拉拔卧式后盖 (H2. 0)	LCP UL94V-0 黑色
4	0.5 拉拔焊片 (H2. 0)	铜合金 / 表面镀锡

适用扁平线 (Applicable Flat Cable)

适用线路板 (PCB LAYOUT)

技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
2. 温度范围: $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$ 。
3. 额定电压: 50V, AC/DC。
4. 接触电阻: $\leq 0.03\ \Omega$ 。
5. 绝缘电阻: $\geq 500\text{M}\ \Omega$ 。

GENERAL TOLERANCES UNLESS SPECIFIED		 深圳市华明通电子有限公司 Shenzhen Huamingtong Electronics Co., Ltd	
.X ±0.30	.X° ±5°	PART NO.	TITLE:
.XX ±0.20	.XX° ±2°	HMT-FPC0.5-07-NP20H	0.5 Pitch 拉拔卧式上接(H=2.0)
.XXX ±0.05	.XXX° ±1°	DESIGN: James	CUSTOMER
MANUFACTURE DWG		CHED: Talen	SIZE
		APPD: Sophia	A4
			UNITS
			SCALE
			MM
			SHEET
			N:A
			1/1

Part No	Pin	A	B	C	D
HMT-FPC0. 5-07-4P20H	4	1. 50	2. 56	7. 60	5. 20
HMT-FPC0. 5-07-5P20H	5	2. 00	3. 06	8. 10	
HMT-FPC0. 5-07-6P20H	6	2. 50	3. 56	8. 60	
HMT-FPC0. 5-07-7P20H	7	3. 00	4. 06	9. 10	
HMT-FPC0. 5-07-8P20H	8	3. 50	4. 56	9. 60	
HMT-FPC0. 5-07-9P20H	9	4. 00	5. 06	10. 10	
HMT-FPC0. 5-07-10P20H	10	4. 50	5. 56	10. 60	
HMT-FPC0. 5-07-11P20H	11	5. 00	6. 06	11. 10	
HMT-FPC0. 5-07-12P20H	12	5. 50	6. 56	11. 60	5. 75
.....					
HMT-FPC0. 5-07-34P20H	34	16. 50	17. 56	22. 60	
HMT-FPC0. 5-07-35P20H	35	17. 00	18. 06	23. 10	
HMT-FPC0. 5-07-36P20H	36	17. 50	18. 56	23. 60	
.....					
HMT-FPC0. 5-07-60P20H	60	(60-1)*0. 5	(60+1)*0. 5+0. 06	(60+11) *0. 5+0. 1	