




产品编号 : [395000010](#)

Product Description : 3.50mm Pitch
Eurostyle Horizontal Plug, 10 Circuits

系列号 : 39500

状态 : Active

Product Category : Terminal Blocks and
Barrier Strip



文件和资源

图纸

[图纸 395000010_sd.pdf](#)

3D 模型和设计文件


[3D模型 395000010_stp.zip](#)

规格

[产品规格 PS-39500-001-001.pdf](#)

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Not Relevant
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Contains Lead per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023)
EU RoHS	Compliant with Exemption 6(c) per EU 2015/863

多部分产品合规性声明

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration

- IEC-62474

- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	活动
类别	Terminal Blocks and Barrier Strip
系列	39500
说明	3.50mm Pitch Eurostyle Horizontal Plug, 10 Circuits
应用	不适用
元件类型	Plug
产品系列	Eurostyle Terminal Blocks
产品名称	ESE, Eurostyle Pluggable
类型	Euro Block
UPC	822350424370

机构

UL	E48521
----	--------

电气

每触点最大电流	8.0A
电压 - 最大	300V

物理

回路数 (已载入)	10
进入角度	垂直
锁定插接部位	无
净重	0.010/mg
行数	1
方向	水平
面板安装式	否
间距 - 插配接口	3.50mm
间距 - 终端界面	3.50mm

有极性的插配件	是
可堆叠的	否
运行温度范围	-40° to +105° C
线径规格 (AWG)	16, 18, 20, 22, 24, 30
线缆尺寸mm ²	0.05-1.50

可配插/可连接使用的产品

可配插部件

描述	产品编号
3.50mm Pitch Eurostyle Vertical PCB Headers	<u>39501</u>
3.50mm Pitch Eurostyle Horizontal PCB Headers	<u>39502</u>
配插使用	Most 3.50mm Pitch Industry Standard PCB Headers