产品编号 : 310671011

Product Description : 2.54mm H-DAC 64, 3 Way Receptacle Assembly, Single Row, Polarization B

系列号 : 31067

状态 : Active

Product Category : Connector Housings



文件和资源

图纸

图纸 310671011_sd.pdf

包装设计图 PK-30907-737-001.pdf

包装设计图 PK-31301-076-001.pdf

3D 模型和设计文件

3D模型 310671011_stp.zip

规格

应用规格 AS-31067-100-001.pdf

产品规格 PS-31100-0001-001.pdf

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Compliant
China RoHS	
EU ELV	Compliant per 2000/53/EC
Low-Halogen Status	Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

多部分产品合规性声明

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C

- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	活动
类别	Connector Housings
系列	31067
说明	2.54mm H-DAC 64, 3 Way Receptacle Assembly, Single Row, Polarization B
应用	Automotive, Power, Wire-to-Board, Wire-to-Wire
个评论	Polarization Option B, Gray
产品系列	H-DAC 64 Unsealed Connector System
产品名称	H-DAC 64
UPC	800756477138

电气

每触点最大电流	11.0A, 9.0A

物理

电路数（最多）	3
颜色-树脂	Gray, White
性别	Receptacle
符合灼热丝规范	否
插接极性	无
锁定插接部位	是
材料 - 树脂	Modified Polystyrene, Polyester
净重	1.170/g
行数	1
包装形式	Bag
面板安装式	否

间距 - 插配接口	2.54mm
间距 - 终端界面	2.54mm
有极性的插配件	是
端口	1
可堆叠的	否
运行温度范围	-40° to +100° C

进程

无铅	不适用

可配插/可连接使用的产品

可配插部件

描述	产品编号
2.54mm H-DAC 64, 3 Way Male Housing Assembly, Single Row, Polarization B, Gray	0310671041
2.54mm H-DAC 64, 3 Way Male Housing Assembly, Single Row, Polarization B, with Xmas Tree Attachment, Gray	0310671071

可连接使用部件

描述	产品编号
可装的端子等部件	See Product Specification