










REV.	Q'TY	ECN. NO.	APR.	DATE



1. Rating:DC 30V 0.1A
2. Contact resistance: $\leq 100m\Omega$
3. Insulation resistance: $\geq 100M\Omega$ DC500V
4. Withstand voltage:AC 300V(30Hz)/min
5. Operating force: $250\pm 50g$
6. life test:10000 cycles
7. Operation type:no lock



印制线路板
PCB Layout Recommended



7	导电接触夹	6	覆合银磷铜	镀银
6	推轴	1	POM	白色
5	盖板	1	PA66	黑色
4	弹簧	1	碳素钢	
3	—	—	—	
2	底座	1	PA66	黑色
1	嵌件	2	H65 T=0.3mm	镀银
序号 NO.	名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	材料 MATERIAL	颜色 COLOR



电路图
Circuit Diagram

DIMENSION IN mm		厦门市辛译精密电子有限公司 Xiamen XinYi Xyecomm Electronics Co.,Ltd		
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		APR. Alex	TITLE: 机械 Key Switch	
.X±0.3	X.*± 5'	CHK. Jack	DWG NO. XY-TBC5858-W-F	
.XX±0.2	.X*± 3'	DRA. Can	PROJ. CUSTOMER DRAWING	
.XXX±0.1	.XX*± 1'	SIZE A4	SCALE 1:1	SHEET 1/1 REV. A