







1.技术参数：

1.1 额定电流：1.0A AC/DC

1.2 额定电压：125V AC DC

1.3 耐 电 压：500V ACminute

1.4 接触电阻：20mΩ MAX

1.5 绝缘电阻：500MΩ MIN

2.工作温度：-40℃～+105℃

Circuits	Dimensions(mm)			
	A	B	C	D
2PIN	1.5	3.66	6.02	2.96
3PIN	3.0	5.16	7.52	4.46
4PIN	4.5	6.66	9.02	5.96
5PIN	6.0	8.16	10.52	7.46
6PIN	7.5	9.66	12.02	8.96
7PIN	9.0	11.16	13.52	10.46
8PIN	10.5	12.66	15.02	11.96
9PIN	12.0	14.16	16.52	13.46
10PIN	13.5	15.66	18.02	14.96
11PIN	15.0	17.16	19.52	16.46
12PIN	16.5	18.66	21.02	17.96
13PIN	18.0	20.16	22.52	19.46
14PIN	19.5	21.66	24.02	20.96
15PIN	21.0	23.16	25.52	22.46
16PIN	22.5	24.66	27.02	23.96

物料编码格式

ZJLQ-ZH1.5-NP✲-✲✲✲-✲

公司代号

物料系列

PIN引脚数量

贴装方式：L-立贴 W-贴

电镀工艺：

雾锡：MSn

亮锡：BSn

金：AU

胶芯颜色：

黑色-BK

蓝色-BL

绿色-GN

橙色-OR

黄色-YL

红色-RD

粉色-PK

NO	物料名称	数量（PCS）	材质	镀涂
①	塑胶件	1 PCS	LCP	本色
②	盖板	1 PCS	LCP	本色
③	PIN针	2～16 PCS	黄铜H62	亮锡
④	焊片	2 PCS	黄铜H62	亮锡

电镀标准：镍层：0.5～1.2um 锡层：2.5～3.5um

更改记录	标记	变更内容	签名/日期

未注公差		单位	mm
X.X	±0.30	版本	A
X.XX	±0.20	比例	1:1
X.XXX	±0.10	投影	
Angle	±3.0°	页次	1/1

标准化	签名/日期
编制	周少华 20.05.15
审核	赵先礼 20.05.15
批准	田泽民 20.05.15

品名	1.5立贴NP
料号	ZJLQ-ZH1.5-NPL-✲✲✲-✲✲

浙江领强电子科技有限公司