



REVISION RECORD				
REV	ECN.	DESCRIPTION	DRFT	DATE









UL标准(UL Standard)
1. 额定电压与电流：300V/15A
 Rated voltage/Rated current:300V/15A
2. 功频耐压：AC1600V/Min
 Withstanding Voltage:AC1600V/Min
3. 线径范围：28～12AWG
 Wire range:28～12AWG

IEC标准(IEC Standard)
额定电压与电流：400V/18A
Rated voltage/Rated current：400V/18A

NOTE 2：
1. 间距(Pitch)：7.50mm
2. 使用温度范围：-40℃～+105℃
 Operating temperature：-40℃～+105℃
3. 剥线长度：7～8mm
 Stripping length：7～8mm
4. 符合RoSH环保要求
 RoHS Compliance
5. 未标注公差表
 Undimensioned tolerances

P距方向公差（mm） Pitch range in mm			其他尺寸公差（mm） Nominal dimension range in mm					—	⌒	▱
≤6	6～10	10～24	≤30	30～60	60～100	100～150	>150	0.1/10		
								∠		
±0.15	±0.20	±0.30	±0.20	±0.30	±0.50	±0.70	±1.00	±1°		

订购方式(HOW TO ORDER)

MX2EDGKA-7.50-□□P-□ - □ - □□□□

- MX2EDGKA：型号 Series NO.
- 7.50：间距 Pitch
- □□：极数 Poles
- P-□：1. 单间距 Single Pitch；2. 双间距 Double Pitch
- □：颜色(Color) 1. 灰色(Gray) 2. 蓝色(Blue) 3. 黑色(Black) 4. 绿色(Green) 5. 橙色(Orange) 6. 红色(Red) 7. 黄色(Yellow) 8. 白色(White) 9. 透明(Transparent)
- □□□□：客户型号 Customer Request

ITEM	NAME OF PART	MATERIAL	NOTES
4	(Cage)方盒	(Copper alloy)铜合金	(Ni plated)镀镍
3	(Contact)触点	(Copper alloy)铜合金	(Sn plated)镀锡
2	(Screw)螺丝 M3.0	(Steel)钢	(Zn plated)镀锌
1	(Housing)塑件	PA66	UL94V-0

PART NO.: /

APPD: /

CHKD: /

DRFT: /

THIED ANGLE PROJECTION

安徽亿思特电子科技有限公司
ANHUI EAST ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.

型号	MX2EDGKA-7.50-XXP-1X-XXAH		
系列	MX2EDGKA-7.50	页码	1/1
图号	MX2EDGKA750001	比例	1:1