



产品编号 : 192050003

Product Description : VersaKrimp Parallel  
Splice for 10-12 AWG Wire

系列号 : 19205

状态 : Active

Product Category : Splices

工程编号 : CS-303



---

## 文件和资源

### 图纸

图纸 [192050003\\_sd.pdf](#)

### 规格


产品规格 [PS-19902-011-001.pdf](#)

产品规格 [PS-19902-013-001.pdf](#)

---

## 产物环境合规

### 合规

GADSL/IMDS	Not Relevant
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

### 多部分产品合规性声明

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

### 多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C

- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

## 产品详情

### 常规

状态	活动
类别	Splices
系列	19205
说明	VersaKrimp Parallel Splice for 10-12 AWG Wire
产品系列	Splices
产品名称	Parallel, VersaKrimp
UPC	800755060836

### 机构

CSA	LR18689
UL	E32244

### 物理

筒型	Closed - Brazed
绝缘	无
材料 - 金属	Copper
材料 - 接合部位电镀	Tin
材料 - 终端电镀	Tin
净重	0.909/g
包装形式	Bag
线径规格 (AWG)	10, 12

## 施工工具

### 全局

描述	产品编号
----	------

PremiumGrade Hand Crimp Tool for Krimptite/Versakrimp Terminals and Splices, 10-22 AWG and 6.0mm <sup>2</sup> - 0.5mm <sup>2</sup>	<u>0640030100</u>
Crimp Head for the AT-200 Pneumatic Hand Tool	<u>0640070100</u>
ServiceGrade Hand Crimp Tool - Ratchet	<u>0640160038</u>

---

This document was generated on Dec 20, 2023