





www.xwxwdz.com

Technical requirements:

1、Unit: mm
2、Wire diameter: 0.6
3、Material: Nickel Plated Steel-Wire,meet ROHS
4、Style: straight cylinder double pin
5、Technics:High-Temperature Heat Treatment at 260℃
6、Size tolerance: The tolerance of unmarked parts is ±0.25mm
7、No dirty surface,no bad material
8、Contact number: 13459252012、0592-5216722
9、Mode:F20-4.5-0.6-1.5UU
10、Salt spray test: five precent salt spray test meets 24hours
11、Package: by bag,MPQ:1000PCS/bag

						碳钢线		厦门市芯网电子科技有限公司
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日	阶 段 标 记	重量	比例
设计						S		3:1
校核								
批准								