


http://hcdz2017.com/

标 记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修 改 REVISE	日 期 DATE	核 准 APPROVE

Pin	DIM A	DIM B
2	4.40	1.25
3	5.65	2.50
4	6.90	3.75
5	8.15	5.00
6	9.40	6.25
7	10.65	7.50
8	11.90	8.75
9	13.15	10.00
10	14.40	11.25
11	15.65	12.50
12	16.90	13.75
13	18.15	15.00
14	19.40	16.25
15	20.65	17.50
16	21.90	18.75









技术要求：

适应基板厚度：1.2mm~1.6mm
温度范围：−25℃~85℃
额定电压：125V AC/DC
额定电流：1A
接触电阻：≤0.02Ω
绝缘电阻：≥100MΩ
耐　　压：500V AC/minute





序 号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注
2	插针	铜	镀锡	
1	基座	PA6T	米色	

深圳市虹成电子有限公司	品 名 TITLE	针座	
	料 号 PART NO	HCZZ0566-14	
GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)	比 列 SCALE	1:1	
X.X ±0.35　X°. ±3.00° X.XX ±0.25　X.X° ±2.00° X.XXX ±0.15　X.XX° ±1.00°	单 位 UNIT	MM	制 图 DRAW: AhYe
	张 数 PART NO	1 OF 1	审 核 CHECKED: 夏操云
	版 本 REV	A	批 准 APPROVE: 赵亮亮

http://hcdz2017.com/