
产品编号 ： 781191420

Product Description ： 0.50mm Pitch Easy-On FFC/FPC Connector, Surface Mount, Vertical, Non-ZIF, Standard Footprint, Gold Plating, Black, 14 Circuits

系列号 ： 78119

状态 ： Active

Product Category ： FFC / FPC Connectors



文件和资源

图纸

图纸　781191420_sd.pdf

3D 模型和设计文件

3D模型　781191420_stp.zip

规格

包装规格　781199200-200.pdf

产品规格　781190002-000.pdf

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Not Relevant
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

多部分产品合规性声明

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D

- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	活动
类别	FFC / FPC Connectors
系列	78119
说明	0.50mm Pitch Easy-On FFC/FPC Connector, Surface Mount, Vertical, Non-ZIF, Standard Footprint, Gold Plating, Black, 14 Circuits
产品系列	Easy-On FFC FPC Connectors
产品名称	Easy-On
UPC	889056670302

电气

每触点最大电流	0.5A
电压 - 最大	50V

物理

驱动器类型	Non-ZIF
回路数（已载入）	14
电路数（最多）	14
颜色-树脂	黑色
接触部位	不适用
耐用性(插拔次数) - 最多次数	10
插配长度	4.10mm
材料 - 金属	Phosphor Bronze
材料 - 接合部位电镀	金牌
材料 - 终端电镀	金牌
材料 - 树脂	Liquid Crystal Polymer
净重	154.840/mg

方向	垂直
包装形式	Embossed Tape on Reel
PCB 定位器	否
PCB安装	Surface Mount
PCB 保持力	无
间距 - 插配接口	0.50mm
间距 - 终端界面	0.50mm
最薄镀层 - 接合部位	0.100µm
PCB 极性	否
可堆叠的	否
运行温度范围	-40° to +85° C
导线/电缆型号	FFC/FPC

可配插/可连接使用的产品

可配插部件

描述	产品编号
配插使用	Standard FFC/FPC Cables