


Kinghelm®


版本 REV.	日期 DATE	ECN NO.	变更内容 DESCRIPTION	制图 DRAWN








PCB LAYOUT





PIN	尺寸（mm）	
	A	B
-02A	5.08	10.16
-03A	10.16	15.24
-04A	15.24	20.32
-05A	20.32	25.40
-06A	25.40	30.48
-07A	30.48	35.56
-08A	35.56	40.64
-09A	40.64	45.72
-10A	45.72	50.80
-11A	50.80	55.88
-12A	55.88	60.96
-13A	60.96	66.04
-14A	66.04	71.12
-15A	71.12	76.20
-16A	76.20	81.28
-17A	81.28	86.36
-18A	86.36	91.44
-19A	91.44	96.52
-20A	96.52	101.60

SPECIFICATIONS

1、Current Rating: 7A AC, DC
2、Voltage Rating: 250V AC, DC
3、Temperatuer Range: -25℃～+85℃
4、Contact Resistance: 20mΩ Max
5、Insulation Resistance: 1000MΩ Min
6、Withstanding Voltang: 1500V AC/minute
7、Material:Wafer PA66,UL94V-2
PIN Brass Tin-plated

GENERL TOLERANCE	
X.±0.25	X.°±2°
.X±0.25	.X°±1°
.XX±0.15	.XX°±0.5°
.XXX±0.10	.XXX°±0.5°

制 图 Mapping	张迎春 2022、12、11		
审 核 Audit	钱岳生 2022、12、11		
核 准 Approved	张 名 2022、12、12		
单 位 Units	mm	比 例 SCALE	

料 号 PART NO.	KH-A5801-2A	版 本 REV.	A
品 名 TITLE	5.08直针 WAFER DIP TYPE	页 次 SHEET	1/1
客户料号 CUTM. NO.			

深圳市金航标电子有限公司
www.kinghelm.com.cn 0755-83044319