





REV.	ECN	DESCRIPTION	MDF'D	DATE
3mm		新订图面		
线数 Poles	型号 Type	尺寸Size (mm)		
		A	B	
2	VH3.96-2Y	3.96	8.52	A
3	VH3.96-3Y	7.92	12.48	
4	VH3.96-4Y	11.88	16.44	
5	VH3.96-5Y	15.84	20.4	
6	VH3.96-6Y	19.8	24.36	
7	VH3.96-7Y	23.76	28.32	
8	VH3.96-8Y	27.72	32.28	
9	VH3.96-9Y	31.68	36.24	
10	VH3.96-10Y	35.64	40.2	
11	VH3.96-11Y	39.6	44.16	
12	VH3.96-12Y	43.56	48.12	B
13	VH3.96-13Y	47.52	52.08	
14	VH3.96-14Y	51.48	56.04	
15	VH3.96-15Y	55.44	60.0	
16	VH3.96-16Y	59.4	63.96	

- 技术要求:
- 标识清晰可见, 表面不得有划痕, 裂纹, 起
泡, 污损, 毛刺等;
 - 无明显影响使用功能和接触性能的缺陷
 - 材料: 塑料PA66
 - 额定电流: 1.5A AC, DC
 - 额定电压: 300V AC, DC
 - 接触电阻: $\leq 20m\Omega$
 - 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$
 - 应用线型: AWG #22 (1007)
 - 温度范围: -25℃ to +85℃

 韩下® 深圳市韩下电子有限公司		页码 (SHEET)	1	单位 (UNIT) : MM.
		版本 (REV)	A1	比例 (SCALE) 1:1
		日期 (DATE)	2024.3.20	
品名 (ITEM NO)	HX VH3.96-3P DT 200mm 22AWG	设计 (DESIGN)	黄彬	未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED
料号 (PART NO)		审核 (CHECKED)	张伟	> XX ±3 > X ±1 0.X ±0.20 0.XX ±0.15
图号 (DWG NO)		核准 (APPROVED)	罗小春	