





开关安装面板




电路示意图














端子可选择:

端子类型	螺丝脚	小焊脚	6.5插脚	4.8插脚
简图				

技术要求:

1. 开关参数: 16(10)A 250VAC;20(12)A 125VAC
2. 操作温度: -25℃~+85℃
3. 接触电阻: ≤0.02Ω
4. 绝缘电阻: ≥1000MΩ
5. 耐压:
   极与极(P-P):1500Vac 50Hz 1min 1.0mA
   极与壳(P-H):1500Vac 50Hz 1min 1.0mA
6. 扭柄换向力: 2 — 1 5N
7. 寿命: 5 0 0 0 0 次
8. 材料: 电胶木和铜合金



01	--	第一次出图		LKH	2024.04.07
版次 (REV.)	参考 (REF.)	描述(DESCRIPTION)		绘图 (DRAW BY)	批核 (APP. BY)	日期 (DATE)
名称 (NAME)	钮子开关规格书		功能 (Function)	DPDT:ON-OFF-ON	
型号 (MODEL NO.)	CAX-KL-C203-YB-18.8JL		绘图 (DRAW BY)	Laikunhua	批核 (APP. BY)
物料编号 (Materieal NO.)		比例 (SCALE) 1:1	日期 (DATE)	2024.04.07	日期 (DATE)
公差除特别要求外，均按此规定执行:X.=±0.20,.X=±0.15,.XX=±0.1,<=±1°,单位:mm (Tolerance unless otherwise specified:X.=±0.20,.X=±0.15,.XX=±0.10,<=±1°,unit:mm)					

浙 江 创 都 电 子 科 技 有 限 公 司