








說明:

1.产品表面清洁,无锈蚀、氧化、裂纹、缺芯、毛刺、及其它机械损伤;
2.塑胶材料:LCP UL94V-0,颜色:本色;
3.焊片:黄铜,镍底30u"Min.,镀锡50u"Min.;
4.接触针:黄铜,镍底30u"Min.,镀锡50u"Min.;
5.满足灼热丝温度850度.
6.工作温度-40~+85°C
7.额定电流:1A AC/DC
8.额定电压:50V AC/DC
9.接触阻抗:20mΩ Max.
10.绝缘阻抗:100MΩ Min.
11.耐电压:500V AC FOR 1 MINUTE




PCB Layout




W/COVER CONSTRUCTION

| P/N | PIN | DIM A | DIM B | DIM C |
|---|---|---|---|---|
| ZX-GH1.25-2PLT-XM | 2 | 1.25 | 3.85 | 5.75 |
| ZX-GH1.25-3PLT-XM | 3 | 2.50 | 5.10 | 7.00 |
| ZX-GH1.25-4PLT-XM | 4 | 3.75 | 6.35 | 8.25 |
| ZX-GH1.25-5PLT-XM | 5 | 5.00 | 7.60 | 9.50 |
| ZX-GH1.25-6PLT-XM | 6 | 6.25 | 8.85 | 10.75 |
| ZX-GH1.25-7PLT-XM | 7 | 7.50 | 10.10 | 12.00 |
| ZX-GH1.25-8PLT-XM | 8 | 8.75 | 11.35 | 13.25 |
| ZX-GH1.25-9PLT-XM | 9 | 10.00 | 12.60 | 14.50 |
| ZX-GH1.25-10PLT-XM | 10 | 11.25 | 13.85 | 15.75 |
| ZX-GH1.25-11PLT-XM | 11 | 12.50 | 15.10 | 17.00 |
| ZX-GH1.25-12PLT-XM | 12 | 13.75 | 16.35 | 18.25 |
| ZX-GH1.25-13PLT-XM | 13 | 15.00 | 17.60 | 19.50 |
| ZX-GH1.25-14PLT-XM | 14 | 16.25 | 18.85 | 20.75 |
| ZX-GH1.25-15PLT-XM | 15 | 17.50 | 20.10 | 22.00 |
| ZX-GH1.25-16PLT-XM | 16 | 18.75 | 21.35 | 23.25 |
| ZX-GH1.25-17PLT-XM | 17 | 20.00 | 22.60 | 24.50 |
| ZX-GH1.25-18PLT-XM | 18 | 21.25 | 23.85 | 25.75 |
| ZX-GH1.25-19PLT-XM | 19 | 22.50 | 25.10 | 27.00 |
| ZX-GH1.25-20PLT-XM | 20 | 23.75 | 26.35 | 28.25 |


| 制图 DRAWN | 变更内容 DESCRIPTION | 日期 DATE |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

| GENERL TOLERANCE | |
|---|---|
| .X±0.30 | X.°±5° |
| .XX±0.25 | X.X°±3° |
| .XXX±0.20 | X.XX°±1° |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 制图 DRAWING | ROSE | | |
| 审核 CHECK | LEO | | |
| 核准 APPROVAL | JOHN | | |
| 单位 UNITS | MM | 比例 SCALE | 1:1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 料号 PART NO. | ZX-GH1.25-NPLT-XM | 版本 REV. | A |
| 品名 TITLE | GH-SMT-A针座 | 页次 SHEET | 1/1 |
| 客户料号 CUTM.NO. | | | |

兆星精密电子（深圳）有限公司
ShenZhen ZhaoXing Precision electronics Co., Ltd.




| 制图 DRAWN | 变更内容 DESCRIPTION | 日期 DATE |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

| GENERL TOLERANCE | |
|---|---|
| .X±0.30 | X.°±5° |
| .XX±0.25 | X.X°±3° |
| .XXX±0.20 | X.XX°±1° |

| | |
|---|---|
| 制图 DRAWING | ROSE |
| 审核 CHECK | LEO |
| 核准 APPROVAL | JOHN |
| 单位 UNITS | MM |
| 比例 SCALE | 1:1 |

| | |
|---|---|
| 料号 PART NO. | ZX-GH1.25-NPLT-XM |
| 品名 TITLE | GH-SMT-A针座 |
| 客户料号 CUTM.NO. | |
| 版本 REV. | A |
| 页次 SHEET | 1/1 |

兆星精密电子（深圳）有限公司
ShenZhen ZhaoXing Precision electronics Co., Ltd.