











PCB LAYOUT





2-3AWB



SPECIFICATIONS

1、Current Rating: 7A AC, DC
2、Voltage Rating: 250V AC, DC
3、Temperatuer Range: -25℃～+85℃
4、Contact Resistance: 20mΩ Max
5、Insulation Resistance: 1000MΩ Min
6、Withstanding Voltang: 1500V AC/minute
7、Material:Wafer PA9T,UL94V-0
PIN Brass Tin-plated
Solder tad Brass Tin-plated

PIN	尺寸（mm）		
	A	B	C
-02AWB	3.96	8.68	11.88
-03AWB	7.92	12.64	15.84
-04AWB	11.88	16.60	19.80
-05AWB	15.84	20.56	23.76
-06AWB	19.80	24.52	27.72
-07AWB	23.76	28.48	31.68
-08AWB	27.72	32.44	35.64
-09AWB	31.68	36.40	39.60
-10AWB	35.64	40.36	43.56
-11AWB	39.60	44.32	47.52
-12AWB	43.56	48.28	51.48

更改记录	标记	变更内容	签名/日期

未注公差		单位	mm
X.X	±0.30	版本	A
X.XX	±0.20	比例	1:1
X.XXX	±0.10	投影	
Angle	±3.0°	页次	1/1

标准化	签名/日期
编制	周少华 21.09.25
审核	赵先礼 21.09.25
批准	田泽民 21.09.25

品名	VH卧贴VH-NAWB卧贴
图号	ZJLQ-VH396WT-NAWB

浙江领强电子科技有限公司