



SCHEMATIC

P.C.B LAYOUT



额定负荷 Rating	DC 12V/50mA
接触电阻 Contact Resistance	100mΩ max.
绝缘电阻 Insulation resistance	DC100V 60S 100MΩ min.
抗电强度 Dielectric strength	AC250V(50~60HZ) 60S min.
操作力 Operation force	160±30gf 250±50gf
寿命试验 Operating Life	50000~10000 cycles
行程 Travels	0.25±0.1mm

3	±0.05	±0.10	±0.20
~6	±0.05	±0.10	±0.30
>6~30	±0.10	±0.20	±0.50
>30~120	±0.15	±0.30	±0.80
未注尺寸公差 (mm)			

第一视角 	设计 Jack Jin	图面 单位	A4 MM
	审核 Jacky Zhong	比例 重量	
	批准 Tony Meng	页码 版次	1/1 A/0

6	薄膜	聚酰亚胺	1	黄色
┌	按钮	PPA黑	1	黑色
└	盖板	黄铜	1	镀银
┌	弹片	SUSS301	1	镀银
└	引脚	黄铜	4	镀银
└	基座	LCP	1	白色

东莞市美韩电子科技有限公司 Dongguan Usakro Electronic Technology Co., Ltd.			
1:1	DWG NO.	型号: UK-B0249-SP25Y	SIZE A4
1 of 1	PART NO.	规格: 4.7*3.5中龟 贴片	VER R