


ROHS



产品型号: SMA-KE901

产品材质: 黄铜 表面镀金

11牙外螺纹母针SMA-KE正四角(180度)

1. 电气特性

- 1.1 阻抗: 50 Ohm
- 1.2 工作频率: DC-3 GHz
- 1.3 S. W. R.: ≤ 1.5
- 1.4 工作电压: 335 V/max
- 1.5 绝缘电阻: 1000 Mohm
- 1.6 接触电阻: 中心接触: 5 Mohm
- 1.7 外接触: ≤ 2.5 mohm

2. 工作环境

- 2.1 工作温度范围: -55°C ~ +125°C
- 2.2 盐雾试验: 48H

5	INSULATOR 2	PTFE WHITE	1
4	BOBY 2	BRASS GOLD-PLATING	1
3	CENTER PIN	BRASS GOLD-PLATING	1
2	INSULATOR 1	PTFE WHITE	1
1	BOBY 1	BRASS GOLD-PLATING	1
No.	Description	Material	Q'ty

Tolerance 未注公差		Part Name. 品名		
.X	±0.30	SMA-KE901		
.XX	±0.20	Material. 材		
.XXX	±0.10	Finish. 理		
未注角度公差±1°		Scale. 比例	1:1	Draw .
		REV. 版本/次	A/0	Check. 核
		Unite. 位	mm	App. 核准
		19.03.15	19.03.15	19.03.15

DreamLNK® 深圳市骏晔科技有限公司
SHENZHEN DREAMLNK TECHNOLOGY CO., LTD