REV.	DESCRIPTION	ECN NO.	NAME	DATE











T S – 1 0 0 7 S – □ □ □ □ □ □ □

安装方式:
T:贴片
C:插件
B:沉板
J:包脚

定位柱:
D:带柱
Z:无柱

高度:
25H:2.5H

力度:
A:160g
B:260g

主要技术参数、性能

The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage.current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
按力 Operating force	±50gf
行程 Travel	0.20±0.10mm
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
介电强度 Dielectric strength	≥250VAC/1min



PCB.焊接图

PCB.WELDING DRAWING



电路图

CIRCUIT DIAGRAM

ITEM 项目	DESCRIPTION 名称	MATERIAL 材质	QTY 数量	FINSH/COLOR 表面处理/颜色
E	按钮	PPA	1	白色
D	盖板	不锈钢	1	清洗
C	弹片	不锈钢	1	镀银
B	本体	PPA	1	黑色
A	卡件	黄铜	1	镀银

GENERAL TOLERANCE

DIM.	TOL.
0.5~2	±0.10
2~5	±0.25
5~10	±0.30
GENERAL ANGLE:	±0.5°

DONGGUAN BAOXUN PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD

BXCONN®

TITLE: TACT SWITCH

DWG. NO.: TS-1007S-TZ25HXM

CHECKED: MAX

PART NO.: TS-1007S-TZ25HXM

DRAWN: ELLA

UNIT:	SCALE:	SHEET:	DWG. SIZE:	LAYER:
mm	none	1of 1	A4	bxconn

APPROVED: WILL