



RoHS Compliant

REV.	ZONE	DESCRIPTION	DESIGN	DATE
B		NEW		












PJ 343B 电路图

主要技术特性

1 额 定 值: 30V DC ,0.5A
2.接 触 电 阻: 30mΩ Max.
3.绝 缘 电 阻: 100MΩ Min.
4.耐 压: AC500V, 1 Minute
5.插 拔 力: 3-30N
6.寿 命: 5,000 Cycles







PCB.端子尺寸图(顶视)

代号	零 件 名 称	数量	材 料	备 注
8	屏蔽盖板	1	QSn6.5-0.1锡青铜带 t=0.2mm	D.Cu/Sn
7	前接触端子(7#)	1	QSn6.5-0.1锡青铜带 t=0.2mm	D.L1Ag
6	右接触端子(6#)	1	QSn6.5-0.1锡青铜带 t=0.2mm	D.L1Ag
5	左簧片端子(5#)	1	QSn6.5-0.1锡青铜带 t=0.25mm	D.L1Ag
4	右定片端子(4#)	1	QSn6.5-0.1锡青铜带 t=0.2mm	D.L1Ag
3	右簧片端子(3#)	1	QSn6.5-0.1锡青铜带 t=0.2mm	D.L1Ag
2	左定片端子(2#)	1	QSn6.5-0.1锡青铜带 t=0.2mm	D.L1Ag
1	基 座	1	PA66	

X. ±0.50	X.° ± 2°	UNITS mm	广东创粤科技有限公司
.X ±0.30	.X° ± 1°	MAT'L	TITLE: 耳机音频插座 PJ-343B 内径3.5MM 六脚插板 三级《环保尼龙》黑色
.XX ±0.10	.XX° ± 0.5°		
.XXX ± 0.05		FINISH	APPD:
		Q'TY	CHKD:
			DR:

THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF SHENZHEN CHUANGYUE TECHNOLOGY CO.,LTD. AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED IN ANY MANNER WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF SHENZHEN CHUANGYUE TECHNOLOGY CO., LTD

DWG NO.: PJ-343B-3.5-20354

SCALE	SHEET	REV.
1/1	1/1	A1