



Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, noch Drillen zugänglich gemacht werden.

Nur rol gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Pro/ENGINEER



Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials: PSU / grau / grey
Gehäuse/Housing: PSU / grau / grey
Kontakte/Contacts: Cu-Legierung / Cu-alloy
Isolierkörper/Insulation Body: PEEK

Oberflächen/Surfaces:


Kontakte/Contacts: gal. Au

Schutzart im gesteckten Zustand: IP 50
/Protection Class in mated condition

KontaktØ / ContactØ: Ø 0.5 mm₂
Anschluß/Termination: 0.08mm
Löt/Solder: AWG 28

Prüfspannung/Test Voltage: 1.35 kV DC (SAE AS 13441)

Strombelastung/Current Load: 5 A
Einzelkontakte/single contacts: 2.75 A
9 polig / 9 position: (IEC 512-3 / VDE 0298 T4)



K11M07-P09LCC0-39..	min. 2.7	max. 3.9
k11M07-P09LCC0-52..	min. 4.0	max. 5.2
K11M07-P09LCC0-65..	min. 5.3	max. 6.5
Artikelnummer Partnumber	KabelØ CableØ	

K11M07-P09LCC0-..20	rot / red
K11M07-P09LCC0-..30	weiß / white
K11M07-P09LCC0-..40	gelb / yellow
K11M07-P09LCC0-..50	grün / green
K11M07-P09LCC0-..60	blau / blue
K11M07-P09LCC0-..70	grau / grey
K11M07-P09LCC0-..80	schwarz / black
Artikelnummer Partnumber	Farbe Spannmutter Colour Backnut

				Maße ohne Toleranzangabe nach mittel DIN ISO 2768	Rohteil: hierzu Stückliste			Rohgew.:	PE-Modell-Nr.:		
								CAD-Nr.:	00020186	Bl.:	
					2002	Tag	Name	Benennung: Kabelteil cpl.			Maßstab:
					Bearb	08.05.	Braun F.				5:1
					Gepr.						
				Norm.							
				 otto dunkel gmbh			Zeichnungs Nr.:			Vervielf. Pause	
							K11M07-P09LCC0-....				
Änd- zust.	Änd.-Mitt	Datum	Name				Ersatz für:			Nr.	