



深圳市顺翔诺电子有限公司

SHENZHEN SHUNXIANGNUO ELECTRONICS CO., LTD.

客户名称:

Customer Name: _____

客户料号:

Customer P/N: _____

规格型号:

Specification Model: _____

顺翔诺 品号:

SXN P/N: _____

UU9.8-10mH MIN

制造商 Manufacturer		客户确认 Customer Approved	
制作 Drawn	何宇		
审核 Checked	江林平		
日期 Date	20240923	日期 Date	

SPECIFICATION FOR APPROVAL

地址:广东省深圳市龙华区观澜街道库坑社区新海洋工业园C栋2楼

ADD: 2 building C Building , New Ocean Industrial Park, Kukeng
CommunityGuanlanStreet, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong

电话Tel: +86-755-23760960

传真Fax: +86-755-28484866

E-mail:13713798056@163.com



<http://www.sxndz.com>

CUSTOMER /
客户SXN NO /
顺翔诺品号

UU9.8-10mH MIN




1. MECHANICAL DIMENSIONS / 外形尺寸 [单位 mm]

SCHEMATIC /
原理图STRUCTURED DIAGRAMS /
结构图

ITEM / 项目	A	B	C	D	E	F	G
SPEC / 规格	11.5Max	16.5Max	17.5Max	0.6±0.1	3.7±0.5	7.0±0.5	8.0±0.5

2. WINDING SPEC / 卷线规格

WIRE / 线材	0.30mm*1C 2UEW	
PIN / 端子	1—2	4—3
URNS / 圈数	58Ts (REF)	58Ts (REF)



3. ELECTRICAL CHARACTERISTICS / 电气特性

TEST ITEM / 测试项目	TEST WINDING / 测试绕组	SPEC / 规格	CONDITION · EQUIPMENT / 仪器·测试条件
INDUCTANC / 电感量	1—2	10mH MIN	CH-1062 or EQUIVALENT (F=1kHz, 0.25V)
	4—3		
DCR / 直流电阻	1—2	0.9Ω MAX	CH-502A or EQUIVALENT (At 25°C)
	4—3		
INSULATION RESISTANCE / 绝缘电阻	COIL—COIL	100mΩ MIN	CH-19053 or EQUIVALENT At DC500V
WITHSTAND VOLTAGE / 耐电压	COIL—COIL	1.5KVAC	CH-19053 or EQUIVALENT (5mA/60sec)
	COIL—CORE	1.5KVAC	

4. MATERIAL LIST / 材料明细表

NO / 编号	ITEM / 项目	MATERIAL / 材料	SPEC / 规格	UL No / UL编号
1	BOBBIN / 骨架	PHENOL / 电木粉 T375J	SY-0901 or EQUIVALENT	E59481(S)
2	CORE / 磁芯	FERRITE / 铁氧体	JPH-7 UU9.8 or EQUIVALENT	
3	WIRE / 线材	POLYURETHANE COPPER / 聚氨酯甲酸酯铜线	0.30mm*1C 2UEW or EQUIVALENT	E194410
4	CLIP / 夹子	STEEL / 钢	UU9.8 or EQUIVALENT	
5	VARNISH / 凡立水	EPOXY / 环氧树脂	1032 or EQUIVALENT	E213437

CUSTOMER /
客户SXN NO /
顺翔诺品号

UU9.8-10mH MIN



5. Product packaging / 产品包装 [单位 mm]

EPE/

珍珠棉: 250*170*10



PLASTIC TRAY/

塑料托盘: 380*280*35



OUTER BOX/

外箱: 400*300*170



NOTE/注:

1. 成品采用针脚插珍珠棉包装方式每板珍珠棉210PCS放入塑料托盘，共计420PCS。
The finished products adopt pin-in EPE foam packaging. Each EPE foam tray holds 210 PCS, placed into a plastic pallet, with a total quantity of 420 PCS.
2. 每6个塑料托盘为一箱，共计2520PCS。
Each carton contains 6 plastic trays with a total of 2520 PCS.
3. 外箱贴相应标签，如上图。
Corresponding labels shall be affixed to the outer cartons, as shown in the figure above.