











2PIN





PCB LAYOUT



技术要求：

1) 材质：见附表
2) 电帔：见附表.
3) 塑件表面平整、光洁、无毛刺、气泡、烧集、变形、浇口无拉伤、多料或缺料等不良现象.
4) 端子表面无氧化、电镀不良等现象

适应基板厚度：1.2mm—1.6mm
温度落围：-25C°—85C°
额定电压：250Y AC/DC
额定电流：3A
接敏电阻：≤0.01Ω
绝缘电阻：≥1000MΩ
耐压：1000Y AC/dnute

型号 Type	尺寸Dimensions mm	
	A	A
2P	7.5	2.5
3P	10	5.0
4P	12.5	7.5
5P	15	10.0
6P	17.5	12.5
7P	20	15.0
8P	22.5	17.5
9P	25	20.0
10P	27.5	22.5
11P	30	25.0
12P	32.5	27.5
13P	35	30.0
14P	37.5	32.5
15P	40	35.0

NO.	NAME		DESCRIPTION
2	PIN		材质：黄铜，电镀：亮锡60u"MIN
1	Housing		材质：PA66(UL94V-0),颜色：本色

RoHS Compliant 2013/95/EC


修订 SER	修 改 摘 要 REVISION DESCRIPTION	签 名 SIGNATURE	日期 DATE
A	初版发行	Jack zhu	2026.03.19


一般公差 GENERAL TOLERANCE
.X ±0.25
.XX ±0.15
.XXX ±0.10
ANGLES ±5°


制图 (DR):	Jack zhu 2026.03.19	品名(TITLE): 2.5XH立式
审核 (CHK):	Andy cai 2026.03.19	料号(PART NO): 15008-S1XXX1NXX00R
核准 (APPD):	Tom peng 2026.03.19	版本 (REV) A


比例(SCALE)	单位(UNITS)	张数(SHEET)	图幅(SIZE)
1:1	mm	1 OF 1	A4


LXW connectivity 连兴旺电子(深圳)有限公司
LXWCONN ELECTRONICS(SHENZHEN)CO.,LTD











技术要求：

1) 材质：见附表

2) 电帧：见附表.

3) 塑件表面平整、光洁、无毛刺、气泡、烧集、变形、浇口无拉伤、多料或缺料等不良现象.

4) 端子表面无氧化、电镀不良等现象

适应基板厚度：1.2mm—1.6mm

温度落围：-25C°—85C°

额定电压：250Y AC/DC

额定电流：3A

接敏电阻：≤0.01Ω

绝缘电阻：≥1000MΩ

耐压：1000Y AC/dnute

型号 Type	尺寸Dimensions mm	
	A	
2P	7.5	
3P	10	
4P	12.5	
5P	15	
6P	17.5	
7P	20	
8P	22.5	
9P	25	
10P	27.5	
11P	30	
12P	32.5	
13P	35	
14P	37.5	
15P	40	

NO.	NAME		DESCRIPTION
2	PIN		材质：黄铜，电镀：亮锡60u"MIN
1	Housing		材质：PA66(UL94V-0),颜色：本色

RoHS Compliant 2013/95/EC

修订 SER	修 改 摘 要 REVISION DESCRIPTION	签 名 SIGNATURE	日期 DATE
A	初版发行	Jack zhu	2026.03.19

一般公差 GENERAL TOLERANCE
.X ±0.25
.XX ±0.15
.XXX ±0.10
ANGLES ±5°

制图 (DR):	Jack zhu 2026.03.19	品名(TITLE): 2.5XH卧式
审核 (CHKD):	Andy cai 2026.03.19	料号(PART NO): 15008-S1XXX2NXX00R
核准 (APPD):	Tom peng 2026.03.19	版本 (REV) A

比例(SCALE)	单位(UNITS)	张数(SHEET)	图幅(SIZE)
1:1	mm	1 OF 1	A4

LXW connectivity 连兴旺电子(深圳)有限公司
LXWCONN ELECTRONICS(SHENZHEN)CO.,LTD