

# MSTB 2,5/10-GF-5,08 - PCB插座




1776582

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1776582>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

印刷线路板壳体，额定横截面: 2.5 mm<sup>2</sup>，颜色: 绿色，额定电流: 12 A，额定电压(III/2): 320 V，触点表面: 锡，触点类型: 针脚，电位数: 10，行数: 1，位数: 10，连接量: 10，产品系列: MSTB 2,5/..-GF，针距: 5.08 mm，安装: 波峰焊，针脚排列: 直线排列，焊针[P]: 3.5 mm，每个电势的焊针数量: 1，插拔系统: COMBICON MSTB 2,5，针式连接器样式对齐: 标准，互锁: 螺钉锁紧，安装: 螺钉法兰，包装类型: 纸箱包装



## 优势

- 确保设备设计的高度灵活性 – 只需一个插座，便可满足运用了不同连接技术的连接器所需
- 采用插拔式模块，可轻松更换PCB
- 通用型安装方式，可在全球范围内使用
- 插拔方向平行于PCB
- 螺栓法兰保证高度的机械稳定性

## 商业数据

订货号	1776582
包装单位	100 pc
最小订货量	100 pc
销售关键代码	AACSHD
产品关键代码	AACSHD
目录页面	页码314 (C-1-2013)
GTIN	4017918038755
单件重量 (含包装)	5.877 g
单件重量 (不含包装)	5.255 g
关税号	8536909000
原产地	CN


# MSTB 2,5/10-GF-5,08 - PCB插座

1776582

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1776582>


## 技术数据

### 尺寸

尺寸图	
针距	5.08 mm
宽度 [w]	60.96 mm
高度[h]	12.1 mm
长度[l]	12 mm
高度	8.6 mm
焊针长度[P]	3.5 mm


## 图纸

图表




型号：FRONT-MSTB 2,5/...-STF-5,08 与MSTB 2,5/...-GF-5,08配套

图表




型号：FKC 2.5/...-STF-5,08 , 带MSTB 2,5/...-GF-5,08

图表




型号：SMSTB 2,5/...-STF，与MSTB 2,5/...-GF-5,08配套

图表




型号：FKCT 2,5/...-STF-5,08，带MSTB 2,5/...-GF-5,08

图表



型号 : FKCVR 2,5/...-STF-5,08 , 带MSTB 2,5/...-GF-5,08

图表




型号 : FKCVW 2,5/...-STF-5,08 , 带MSTB 2,5/...-GF-5,08

1776582


<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1776582>

图表



型号 : MVSTBR 2,5/...-STF-5,08 , 带MSTB 2,5/...-GF-5,08

图表




型号 : MSTBT 2,5/...-STF-5,08 , 带MSTB 2,5/...-GF-5,08

1776582


<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1776582>

图表



型号：FKCS 2,5/...-STF-5,08，带MSTB 2,5/...-GF-5,08

图表




型号：FKCO(R/W) 2,5/...-STF-5,08，带MSTB 2,5/...-GF-5,08

# MSTB 2,5/10-GF-5,08 - PCB插座

1776582

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1776582>

图表



型号 : FKCN 2,5/...-STF-5,08 , 带MSTB 2,5/...-GF-5,08

# MSTB 2,5/10-GF-5,08 - PCB插座



1776582

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1776582>

## 认证



**CSA**  
认证ID: 13631



**IECEE CB Scheme**  
认证ID: DE1-60988-B1B2



**EAC**  
认证ID: B.01687



**cULus Recognized**  
认证ID: E60425-19931011



**DNV GL**  
认证ID: TAE00001EY



**VDE Zeichengenehmigung**  
认证ID: 40050648

# MSTB 2,5/10-GF-5,08 - PCB插座



1776582

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1776582>

## 分类

### ECLASS

ECLASS-10.0.1	27440402
ECLASS-11.0	27460201
ECLASS-12.0	27460201

### ETIM

ETIM 8.0	EC002637
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# MSTB 2,5/10-GF-5,08 - PCB插座



1776582

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1776582>

## 产品环境合规性

China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

Phoenix Contact 2023 Â© - 保留所有权利  
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
（江宁236信箱）邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)