# 连兴旺电子(深圳)有限公司

# 承认书

## SPECIFICATIONS FOR APPROVAL

客户：
Customer：

客户料号：
Customer Part No:

公司料号：
Part No：LXW-DF14-NP-1.25

产品名称：
Description：

发行日期：
Issue Date:

客户签核 （Customer Approval）：

| 采购 | 品保 | 工程 |
|---|---|---|
| | | |

内部签核 （Signature）：

| 核准 | 审核 | 制作 |
|---|---|---|
| 张旭明 | 蔡雍醇 | 谭泽沛 |


连兴旺电子(深圳)有限公司

LXWCONN ELECTRONICS (SHENZHEN) CO.,LTD

TEL：+86-0755 29591214 FAX：+86-0755 2369 8719


ADD：东莞市虎门镇新联社区高科一路 1 号钧益工业园 E 栋


# APPROVAL SPECIFICATIONS


| Product name | P/N | Verszion | Document No. | Page |
|---|---|---|---|---|
| | LXW-DF14-NP-1.25 | A/00 | | 2 /3 |


## 变更履历表：

| 版本 | 变更记录 | 变更人 | 变 更 日 期 |
|---|---|---|---|
| A/00 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |




技术指标:


1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象.
2. 温度范围: -25° C～85° C.
   Working temp:-25° C～85° C.
3. 额定电压: 50V, AC/DC.
   Voltage rating:50V AV/DC(rms)
4. 接触电阻: ≤40mΩ.
   Contact resistance:40mΩ max.
5. 绝缘电阻:≥100MΩ.
   Insulation resistance:100MΩ min
6. 额定电流:1A ,AC/DC.
   Current rating:1A AV/DC
7. 耐电压:AC 500V/1分钟
   Withstanding Voltage:500V AC/minute
8. PIN保持力: 0.5N/pin min
   pin Retention Force:0.5N/pin min
9. 主体材料:PA9T,本色
   Housing material:PA9T,本色
10. 端子材:黄铜C2680, 镀镍40u″ , 镀金0.8u″
    Terminal materl:Brass C2680,
    plating Ni 40u″ GF 0.8u″
11. 焊片材料:黄铜C2680, 镀镍40u″ , 镀金0.8u″
    Solder tab material:Brass C2680,
    plating Ni 40u″ , GF 0.8u″


TABLE:

| PIN | Dimension mm | |
|---|---|---|
| | A | B |
| 2 | 1.25 | 7.65 |
| 3 | 2.50 | 8.90 |
| 4 | 3.75 | 10.15 |
| 5 | 5.00 | 11.30 |
| 6 | 6.25 | 12.65 |
| 7 | 7.50 | 13.90 |
| 8 | 8.75 | 15.15 |
| 9 | 10.00 | 16.40 |
| 10 | 11.25 | 17.65 |
| 11 | 12.50 | 18.90 |
| 12 | 13.75 | 20.15 |
| 13 | 15.00 | 21.40 |
| 14 | 16.25 | 22.65 |
| 15 | 17.50 | 23.90 |
| 20 | 23.75 | 30.15 |
| 30 | 36.25 | 42.65 |

## P.C.B. LAYOUT




RoHS Compliant 2013/95/EC
Pb Process Capable

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CUSTOMER DRAWING | LXW connectivity 连兴旺电子(深圳)有限公司 LXWCONN ELECTRONICS(SHENZHEN)CO.,LTD | | | | |
| GENERAL TOLERANCE X. ±0.30 X.X ±0.25 X.XX ±0.15 X.XXX ±0.10 ANGLE ± 2° | DESIGN Tan 2026.06.06 | TITLE | | | |
| | CHECKED Tan 2026.06.06 | PART NO. LXW-DF14-NP-1.25 | | | |
| SIZE A4 | APPROVAL Tan 2026.06.06 | SCALE 1:1 | UNITS MM | REV. A | SHEET 1 OF 1 |