



# 结构平面辅料承认书

文件编号: F-ACK-9698

页次: 1/5 页

客户名称: (CUSTOMER) A-XX-10-88

<h2 style="margin: 0;">产 品 规 格 书</h2> <h3 style="margin: 0;">PRODUCT SPECIFICATION SHEET</h3>
---

供应商 CUSTOMER	深圳市诺德斯特科技有限公司
品名 DESCRIPTION	深灰色导热硅胶片
规格 TYPE/MODEL	200 * 200 * 2.0/MM
客户料号 CLIENT PART NO.	C2980249
公司料号 LTD. NO.	NDST-DRJCP120-20150
送样日期 DATE NO.	2021-05-31

<b>生 产 方</b>	工艺审核 TECHNICAL	品质审核 QUALITY	项目审核 PROJECT	开发审核 DEVELOPING
	<b>袁素萍</b>	<b>夏艳丽</b>	<b>彭彦华</b>	<b>彭春华</b>

<b>客 户 方</b>	材料工程师 Material Engineer	设计工程师 Engineer	主管审批 Approval	研发体系 R&D System

### 供应商信息

公司名称: 深圳市诺德斯特科技有限公司  
 电话: 0755-29527673  
 传真: 0755-29527674



# 结构平面辅料承认书

文件编号: F-ACK-9698

页次: 2/5 页

物料编码:	承认日期: 2021-05-31	版本	修改内容
物料名称: 深灰色导热硅胶片	产品型号: NDST-CP120	001	首次发行
尺寸: 200*200*2.0/MM			
公差范围: +/-0.5			
材质: 硅胶			
颜色: 深灰色			
印刷颜色: 无			
符合 ROHS 要求: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
储存环境: 常温		使用有效期: 五年	
附图: (单位: mm)			

1. 工程图纸: 见附件 (CAD 挡的 DWG 或 DXF 文件) (重点关键尺寸用数字符号表示) 具体依据<<结构件图纸标注规范>>

尺寸 编号	尺寸 规格	测量 工具	样 品 编 号							判定结果		
			1#	2#	3#	4#	5#	6#	7#	OK	NG	
①	2.0MM	厚度计	2.0	2.0	2.0						√	
②	200.0MM	游标尺	200.1	200.0	200.0						√	
③	200.0MM	游标尺	200.0	200.0	200.0						√	

### 供应商信息

公司名称: 深圳市诺德斯特科技有限公司  
 电话: 0755-29527673  
 传真: 0755-29527674

表单编号: F-04-044/003




# 深圳市诺德斯特科技有限公司 材质证明书

产品名称: 导热硅胶 UL 编号 E338508, NDST-CP120.

材质组成: 高纯度的混练硅胶, 相应特制散热、防火等进口材料按一定的比例复合研制而成。

有主要物理特性参数:

项目	单位	测试方法	测试值
硬度	Shore C	ASTM D2240	25±5
密度	g/cc	ASTM D792	2.2
撕裂强度	KN/ m	ASTM D624	1.0
拉伸强度	MPa	ASTM D412	≥0.25
延伸率	%	ASTM D412	≥70
击穿电压	Kv/mm	ASTM D149	≥6Kv
体积电阻率	Ω -cm	ASTM D257	≥10 <sup>8</sup>
耐温范围	℃	EN344	-50℃~150℃
重量损失	%	@200℃240H	≤1.0
防火性能	--	UL-94	V-0
导热系数	W/m.k	ASTM D5470	1.5W
介电常数	@1MHz	ASTM D150	5.7
热阻	℃-in2W	ASTM D5470	0.65



供应商信息

公司名称: 深圳市诺德斯特科技有限公司  
电话: 0755-29527673  
传真: 0755-29527674



# 结构平面辅料承认书

文件编号: F-ACK-9698

页次: 4/5 页

## 深圳市诺德斯特科技有限公司

包装说明:

- 1.产品名称: 深灰色导热硅胶片      2.产品规格: 200 \* 200 \* 2.0MM.
- 3.最小包装数量: 600PCS.              4.每箱数量: 600PCS\*1 包=60PCS

### 包装示意图片



待包装产品



把产品装入 PE 胶袋, 并贴上内标签



装贴好内标签的产品装入纸箱, 每箱 60PCS



装箱, 并贴上外标签及 ROHS 标签后封箱

### 供应商信息

公司名称: 深圳市诺德斯特科技有限公司  
 电话: 0755-29527673  
 传真: 0755-29527674



## 深圳市诺德斯特科技有限公司

NDST-CP120 导热硅胶高纯度的混练硅胶, 相应特制散热、防火等进口材料按一定的比例复合, 经特殊工艺加工而成。具单面自粘性, 抗击穿电压增强, 是一款非常柔软, 具有优异的可压缩性的导热硅胶垫片, 可与电子元器件紧密接触, 有效降低界面热阻, 导热性能表现极佳。在  $-50^{\circ}\text{C}\sim 150^{\circ}\text{C}$  可以稳定工作, 同时满足 UL94V0 等级阻燃要求。



CP-120-T150系列导热硅胶片

导热系数1.5W/m.k  
 双面具有粘性  
 很好电器绝缘  
 防震减震  
 良好耐温性能  
 可压缩性强, 柔软且有弹性



CP-120-T200系列导热硅胶片

导热系数2.0W/m.K  
 双面具有粘性  
 很好电器绝缘  
 防震减震  
 良好耐温性能  
 较高性价比



T-300系列导热硅胶片

导热系数3.0W/m.K  
 双面具有粘性  
 很好电器绝缘  
 防震减震  
 良好耐温性能  
 性价比较高



CP-120-T500系列导热硅胶片

导热系数5.0W/m.K  
 双面具有粘性  
 很好电器绝缘  
 良好耐温性能  
 较高散热性能



CP-120-T-800系列导热硅胶片

导热系数8.0W/m.K  
 双面具有自然粘性  
 高电气绝缘特性  
 低应力应用  
 良好耐温性能  
 高导热性能



CP-120-B-250系列导热硅胶片

导热系数2.5W/m.K  
 高电气绝缘  
 单面具有自然粘性  
 低应力应用  
 良好耐温性能  
 高导热的同时兼有柔软性

### 供应商信息

公司名称: 深圳市诺德斯特科技有限公司  
 电话: 0755-29527673  
 传真: 0755-29527674

