



3D VIEW



- NOTES:
- 1.HUOSING: LCP HIGH-TEMP THERMOPLASTIC UL94-0
COLOR:BEIGE.
 - 2.TERMINAL: PHOSPHOR BRONZE PLATING: 1µ" GOLD FLASH
OVERALL 50~100µ" NICKEL UNDER PLATED.
 - 3.VOLTAGE RATING: 60V AC/DC
 - 4.CURRENT RATING: 0.5A MAX AC/DC
 - 5.OPERATING TEMPERATURE: -25℃ TO +85℃
 - 6.CONTACT RESISTANCE: 60mΩ MAX
 - 7.INSULATION RESISTANCE: 800MΩ MIN

NO.of contacts	Dimensions			
	A.	B.	C.	D.
4	2.50	0.50	2.50	1.70
6	3.00	1.00	3.00	2.20
8	3.50	1.50	3.50	2.70
10	4.00	2.00	4.00	3.20
12	4.50	2.50	4.50	3.70
14	5.00	3.00	5.00	4.20
16	5.50	3.50	5.50	4.70
18	6.00	4.00	6.00	5.20
20	6.50	4.50	6.50	5.70
22	7.00	5.00	7.00	6.20
24	7.50	5.50	7.50	6.70
26	8.00	6.00	8.00	7.20
28	8.50	6.50	8.50	7.70
30	9.00	7.00	9.00	8.20
32	9.50	7.50	9.50	8.70
34	10.00	8.00	10.00	9.20
36	10.50	8.50	10.50	9.70
38	11.00	9.00	11.00	10.20
40	11.50	9.50	11.50	10.70
42	12.00	10.00	12.00	11.20
44	12.50	10.50	12.50	11.70
46	13.00	11.00	13.00	12.20
48	13.50	11.50	13.50	12.70
50	14.00	12.00	14.00	13.20
52	14.50	12.50	14.50	13.70
60	16.50	14.50	16.50	15.70
70	19.00	17.00	19.00	18.20
80	21.50	19.50	21.50	20.70

Ordering Information

HC-PBB 05 - * - N - * - * - H* - ** - R - P -06

PITCH (S=0.5mm, OS=0.8mm) 1= 单排 2= 双排 No.of Pins (4P~80P) Nature Male/Female (95B) 8.11±0.13mm 8.11±0.13mm Plastic Height 13.25~125mm Contact Plating G11/12" Gold R=Reel P=Post

			GENERAL TOLERANCE	制 图 DRAWING	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianlueELECTRONICS CO.,LTD				
			DIM TOL	审 核 CHECK					
			X.X ±0.30	批 准 APPROVAL		产品名称 TITLE	BTB 0.5 单槽 公座 立式侧插 座高3.25mm 编带 带柱	版 本 REV.	A
1	初版发行		X.XX ±0.20	比 例 SCALE		产品料号 PART NO.	HC-PBB05-1-N-M-S-H3.25-XX-R-P-06	单 位 UNITS	mm
			X.XXX ±0.10	投 影 Projection		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	Angle ±3.0°						