



# 1.FIGURE AND DIMENSIONS(视图及尺寸)



端面  
X1502H-XX-N0

XXXXXT-PXX-AXXXXXX-LXXX-XXXXXT-X  
① ② ③ ④ ⑤ ⑥

- ① 系列 (Series No)
- ② 材质 (Material) :P-PSN(磷铜先冲后镀锡)
- ③ 线规线色 (Wire gauge line color) A:(AWG32-AWG28)  
Circuit:R(red)/B (black) /Y (yellow) /G (green) /  
L (blue) /P (purple) /YR (orange) /W (white) /N(brown)/E(grey)
- ④ 线长 (Line length) L:(可定制长度)
- ⑤ 系列 (Series No)
- ⑥ 正反接 (Positive and negative) Z(反接)/F (正接)

## 2. CIRCUIT DIAGRAM(接线图)

A	颜色	B
1	红色	5
2	黑色	4
3	黄色	3
4	白色	2
5	绿色	1

## 3. MATERIAL(材料)

标志	料号	单用量	备注	总用量
1	X1502H-05A-N 0	2PCS		
2	X1502T-PSN	10PCS		
3	UL1007/28AWG. 红. 黑. 黄. 白. 绿色	各1PCS	100MM	
总量				

MARK	DESCRIPTION	DATE	REVISED	APPROVED	UNSPECIFIED TOLERANCES
Δx					ANGULAR ±5°
Δx					L ≤ 4 ±0.2
Δx					4 < L ≤ 16 ±0.3
					16 < L ≤ 63 ±0.4
					L > 63 ±0.5
REVISIONS					
www.helloxkb.com www.helloxkb.cn www.xk-dg.cn					



XKB INDUSTRIAL PRECISION CO., LIMITED

DSND	SCALE: N/A	DRAWING NO.
DWN	VIEW:	X1502T-PSN-A28RBYWG-L100-X1502T-F
CHKD	UNIT: mm/in	PART NO.:
APPD	SIZE: A4	DWG NO.:
		WEIGHT
		SHEET
		REVISION
		1/1
		A0