


## 高性能热电制冷器件

### 简介


高性能热电制冷器件广泛用于无线、室外基站、微波等光通信设备，为光纤传输过程提供有效的热解决方案，同时也在深空探测、温差发电和激光雷达等领域发挥越来越大的作用。器件采用高性能热电材料和先进的制作工艺，具有体积小、低功耗和高热泵密度和可靠性高等特点。



### TEM-40040039-01M-127035 制冷器件的关键参数

厚度 Thickness/mm	电阻 Resistance/ $\Omega$ (25 $^{\circ}\text{C}$ )	最大电流 $I_{\text{max}} / \text{A}$ ( $Q_c=0\text{W}$ , $\Delta T=\Delta T_{\text{max}}$ , $T_h=31^{\circ}\text{C}$ )	最大电压 $V_{\text{max}} / \text{V}$ ( $Q_c=0\text{W}$ , $I=I_{\text{max}}$ , $T_h=31^{\circ}\text{C}$ )	最大温差 $\Delta T_{\text{max}} / ^{\circ}\text{C}$ ( $Q_c=0\text{W}$ , $I=I_{\text{max}}$ , $T_h=31^{\circ}\text{C}$ )	最大制冷量 $Q_{c\text{max}} / \text{W}$ ( $I=I_{\text{max}}$ , $\Delta T=$ $0^{\circ}\text{C}$ , $T_h=31^{\circ}\text{C}$ )
3.9 $\pm$ 0.25	3.35-3.85	3.4	15.8	$\geq 55$	33.3




## TEM-40040039-01M-127035 制冷器件的尺寸参数




## TEM-40040039-01M-127035 制冷器件的其他参数

- ◆ TEC 颗粒数量为 126 对；
- ◆ TEC 焊锡熔点为 238℃；
- ◆ TEC 导线为 UL1332#20 线，耐温 200℃，端部上锡；
- ◆ TEC 封胶：704 硅胶；

### TEM-40040039-01M-127035 制冷器件在 $T_h = 31^\circ\text{C}$ 时性能曲线





### TEM-40040039-01M-127035 制冷器件的安装注意事项

- ◆ 不要将 TEC 加热到 200°C 以上。
- ◆ 不要突然改变 TEC 温度，避免热冲击。
- ◆ 正确操作和使用 TEC，避免机械冲击。

### TEM-40040039-01M-127035 制冷器件的使用注意事项

- ◆ TEC 工作环境：残余气体压力不超过  $1 \times 10^{-3}$  mmHg；惰性气体（氦气，氩气等）；氮气或者干燥空气。
- ◆ TEC 工作温度不超过 200°C。
- ◆ 根据图纸将 TEC 连接到电源正负极。
- ◆ 当散热片没有与 TEC 的热陶瓷紧密相连时，不要将 TEC 连接到电源上。
- ◆ 不要超过图纸中规定的最大电压和最大电流。

## TEC 特点

- ◆ 高循环可靠性
- ◆ 精确温度控制
- ◆ 出色的制冷表现
- ◆ 低阈值电流
- ◆ 静音无振动
- ◆ 绿色环保

## TEC 应用

- ◆ 激光发生器和激光雷达领域



- ◆ 温差发电领域

