



技术要求:

1. 材质：紫铜，厚度：3.0mm±0.05mm；
2. 表面处理：镀亮锡；
3. 在常温常湿环境下保质期为90天；
4. 表面洁净、无氧化、无厉批峰，毛刺高度0.1以下；
5. 未注公差：±0.2mm；
6. 盐雾试验：24小时；
7. 符合欧盟RoHS要求；
8. 包装方式：载带包装。

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----|----|--------|----|-----|-------|-----|--|----|----|
| 标记 | 更改前 | 更改后 | 日期 | 未注公差 | 材料 | 紫铜 | 品名 | | STEIPU 深圳市斯泰普科技有限公司 Shenzhen STEIPU S&T Co.Ltd. | | |
| ① | | | | ±0.2mm | 线径 | | SMT铜条 | | | | |
| ② | | | | | 比例 | 1:1 | 制图 | 李文杰 | 2021-11-24 | | |
| ③ | | | | | 单位 | mm | 校对 | | | | |
| ④ | | | | 视角 | | | 审核 | | | 图幅 | A4 |