



www.xwxwdz.com

Technical requirements:

1、Unit: mm
2、Wire diameter: 0.5
3、Material: Nickel Plated Steel-Wire,meet ROHS
4、Style: horn mouth parallel pin
5、Technics:High-Temperature Heat Treatment at 260℃
6、Size tolerance: The tolerance of unmarked parts is ±0.25mm
7、No dirty surface,no bad material
8、Contact number: 0592-5216722
9、Mode:F10-28-6.5-0.4H
10、Salt spray test: five precent salt spray test meets 24hours
11、Package: by bag,MPQ:1000PCS/bag

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 碳钢线 | | 厦门市芯网电子科技有限公司 |
| 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年 月 日 | 阶 段 标 记 | 重量 | 比例 |
| 设计 | | | | | | S | | 3:1 |
| 校核 | | | | | | | | |
| 批准 | | | | | | | | |