

# 深圳市顺天五金制品有限公司

## 产品规格书

客户： 深圳市立创商城				
供应商名称： 深圳市顺天五金制品有限公司				
规格名称： 圆头+字机牙三组合螺丝 PM4x6*8 mm 镍				
客户料号：				
样板数量： 20 PCS				
参考标准	外观检查			Ok
	<input checked="" type="checkbox"/> 国标标准			OK
	抽样数量： 20			OK

### 产品图纸展示



### 尺寸与功能检验(抽样按工作指引) (单位:mm)

检验项目	检验标准	样本数 (PCS)	不良数 (PCS)	检验工具	测试数据, 判定结果
螺杆直径: A	φ 4.0MM +0/-0.2	20	/	游标卡尺	3.92/3.90/3.92/3.92/3.90 OK
螺杆长度: B	6.00 MM +0/-0.3	20	/	游标卡尺	5.92/5.90/5.90/5.90/5.91 OK
介子直径: D	8.00 MM +0/-0.3	20	/	游标卡尺	7.85/7.85/7.86/7.85/7.90 OK
头厚: C	2.60 MM ±0.15	20	/	游标卡尺	2.65/2.68/2.68/2.69/2.68 OK

材料	材质: 1012碳钢 ; 表面处理: 镀镍				
判定结果	<input checked="" type="checkbox"/> 合格			客户	
	<input type="checkbox"/> 不合格			确认	

制表 : 黄文	审核: 王小姐	批准: 赖生
日期: 2024-08-02	日期: 2024-08-02	日期: 2024-08-02