



断面 A-A

(尺度10-1)



断面 B-B


(尺度10-1)



この寸法はかん合力によって管理する

断面 C-C

(尺度10-1)



注記

1 製品規格NO. 108-5002

2 かん合するファストンタブの詳細は CP063-045Jの図面を参照の事

③ OBSOLETE

"X"寸法	かん合板子 タブ厚(±0.025)	バラ状端子型番 (メッキはブリクリンプ)	仕上	材料	連鎖状端子型番
3.3	0.5t	170048-7	錫メッキ	リン青銅 0.25t	170043-7
3.6	0.8t	〃	錫メッキ	黄銅0.25t	170056-4
↕	0.8t	〃	〃	↕	↕ -3
↕	0.7t	〃	錫メッキ	↕	↕ -2
↕	0.7t	〃	〃	↕	③ ~~170056-1~~
3.6	0.5t	〃	錫メッキ	↕	1-170043-2
3.3	↕	170048-6	錫メッキ	黄銅0.25t	↕ -6
3.6	↕	③ ~~170048-5~~	〃	錫メッキ淡黄銅0.25t	↕ -5
↕	↕	170048-4	錫メッキ	リン青銅0.25t	↕ -4
↕	↕	170048-2	錫メッキ	黄銅0.25t	↕ -2
3.6	0.5t	170048-1	〃	黄銅0.25t	170043-1

TE Connectivity

WIRE RANGE	INSULATION DIA	NAME (.110 SERIES FASTON RECEPTACLE) .110シリーズファストンリセプタクル			
0.20~0.56 (AWG#24~20)	2.0~3.0 mm				
材料 表参照	仕上げ 表参照	一般公差 ±0.4 ±1°	SIZE A3	LOC J	NUMBER C-170043
DR. H.Baton 9/1/86	DE. H.Baton 9/1/86		SCALE 5-1	REV. H3	SHEET 1 OF 1
CHK. Hirotsuma	APP. [illegible] 9/10/86				

LTR	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE
H3	REVISED PER ECR-16-012887	K.S	T.D	08SEP 2016

CUSTOMER DRAWING

PRINT DIST

DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT

METRIC

3rd ANGLE PROJECTION

NUMBER C-170043