

L7912

产品说明书

规范修订历史:

版本	发行时间	新制/修订内容
V1.0	2021/03	新增
V1.1	2022/06	修改订单信息
V1.2	2023/02	更换新模板
V1.3	2025/03	增加应用注意事项以及整体排版
V1.4	2026/08	更新引脚说明

概述

7912芯片内部集成限流保护、热关断和安全工作保护功能。输出电流能达到1.5A（TO-220）。

产品外观



TO-220-3




TO-263-2


订购信息

名称	封装	打印名称	包装	包装数量
L7912CVAT	TO-220-3	7912 T203	管装	1000只/盒
L7912CD2TKT	TO-263-2	7912 R203	编带	1000只/盘
7912	TO-220-3	7912 203	管装	1000只/盒
7912	TO-263-2	7912 203	编带	1000只/盘

引脚说明



TO-220-3



TO-263-2

极限参数(T_a=25°C)

参数	符号	范围	单位
电源电压	V _{CC}	-35	V
工作温度	T _{OPR}	-20~+125	°C
贮藏温度	T _{STG}	-65~+150	°C


电参数 (I_o=0.5A,Cr=0.33uF,Co=0.1uF,TA=-20~+125°C)

7912(V_{CC}=19V)


参数	符号	测试条件		最小值	典型值	最大值	单位
输出电压	Vo	TA=25℃		11.52	12	12.48	V
		5.0mA≤Io≤1.0A, Po≤15W, Vi=14.8V~27V		11.40	12	12.60	
电压线性	ΔVo	Vi=14.8V~30V			10	118	mV
		Vi=16V~22V			4	118	
		TA=25℃	Vi=14.5V~25V		8	118	
			Vi=15V~20V		3	60	
负载线性	ΔVo	TA=25℃	Io=5mA~1.5A		12	118	mV
			Io=250~750mA		5.0	60	
静态电流	Iq	T=25℃			2.5	5	mA
静态电流变化	ΔIq	Io=5mA~1.0A				0.5	mA
		Vi=14.8V~25V				0.8	
		Vi=15V~26V, TA= 25℃				0.8	
输出电压温度系数	ΔVo/ΔT	Io=5mA			-1		mV℃
输出噪声	VN	f=10Hz~100kHz,TA=25℃			200		uV
纹波抑制	ΔVi/ΔVo	f=120Hz, Vi=15V~24V			60		dB
下降电压	VDROP	Io=1A,TA=25℃			1.5		V
输出电阻	Ro	f=1kHz			18		mΩ
短路电流	Isc	Vi=35V,TA=25℃			10		mA
输出峰值电流	Ipk	TA=25℃			1.8		A

封装外形图

TO-220-3



Symbol	mm.			inch		
	MIN.	TYP	MAX.	MIN.	TYP.	MAX.
A	4.40		4.60	0.173		0.181
C	1.23		1.32	0.048		0.051
D	2.40		2.72	0.094		0.107
D1		1.27			0.050	
E	0.49		0.70	0.019		0.027
F	0.61		0.88	0.024		0.034
F1	1.14		1.70	0.044		0.067
F2	1.14		1.70	0.044		0.067
G	4.95		5.15	0.194		0.203
G1	2.4		2.7	0.094		0.106
H2	10.0		10.70	0.393		0.409
L2		16.4			0.645	
L4	13.0		14.0	0.511		0.551
L5	2.65		2.95	0.104		0.116
L6	15.25		15.75	0.600		0.620
L7	6.2		6.6	0.244		0.260
L9	3.5		3.93	0.137		0.154
DIA.	3.75		3.85	0.147		0.151

TO-263-2


Dim.	mm		
	Min.	Typ.	Max.
A	4.36		4.56
A1	0		0.25
b	0.70		0.90
b1	0.51		0.89
b2	1.17		1.37
b3	1.36		1.46
C	0.38		0.694
c1	0.38		0.534
c2	1.19		1.34
D	8.60		9.00
D1	6.90		7.50
E	10.15		10.55
E1	8.10		8.70
e		2.54	
H	15.00		15.60
L	1.90		2.50
L1			1.65
L2			1.78
L3		0.25	
L4	4.78		5.28

重要声明

- 绿微芯片保留无通知更改产品及文档的权利，客户应在订货前获取并核实最新技术资料的完整性，同时，绿微芯片对非官方修订文件不承担任何责任或义务。
- 整份产品规格书中任何一项参数仅供参考，以实际应用测试为准；客户使用产品进行系统设计时，必须遵守安全规范并独立承担以下责任：按应用需求选择适配的绿微产品；完成应用的设计验证及全链路测试；确保应用符合目标市场安全法规或其他要求，因设计缺陷或违规操作导致的人身/财产损失，均由客户自行承担，与绿微芯片无关。
- 绿微芯片产品禁止用于生命维持、军事装备、航天航空关键应用等场景。超范围使用引发的一切事故与法律责任，皆由使用方自行承担，与绿微芯片无关。
- 绿微芯片的所有技术资源（含数据表、参考设计）均按“现状”提供，不保证无缺陷或泛用性，不做出任何明示或者暗示的担保。文档仅授权用于本文件所述产品开发与研究，严禁非授权使用知识产权、公开复制和反向工程。违规使用所导致的索赔及损失，均由使用方承担，与绿微芯片无关。