
C108928 15.5*10.5*24MM 本色带针



技术要求：

1、未注圆角R0.2MM

2、未注公差按右表中公差参考

3、材质为铝：6063—T5(采用鑫顺达1226—005)

4、表面处理：本色，无变形、油污等不良现象；

5、孔位/攻丝正确，以螺丝易上为标准，φ1.4MM插针材质为铁镀锡.

深圳市鑫顺达电子有限公司

技术参数				表面处理	本色洗白		
模具规格	ø-	材质	6063-T5	品名规格	15.5*10.5*24MM散热片		
截面积	74.93 mm²	理论重量	kg/m	制图	欧凤梅	日期	20260515
周长	mm	比例	2:1	审核	黄国真	日期	20260515
单位	mm	版次	A/0	本厂编号	XSD1226-005		

PDF 檔案使用 "pdfFactory Pro" 試用版本建立 www.pdffactory.com