




REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DATE	DESIGN



1. Rating:DC 30V 0.1A
2. Contact resistance: $\leq 100\text{m}\Omega$
3. Insulation resistance: $\geq 100\text{M}\Omega$ DC500V
4. Withstand voltage:AC 300V(30Hz)/min
5. Operating force: $250\pm 50\text{g}$
6. life test:10000 cycles
7. Operation type: no lock



印制线路板
PCB Layout Recommended

7	导电接触夹	6	覆合银磷铜	镀银
6	推轴	1	PA66	白色
5	盖板	1	PA66	黑色
4	弹簧	1	碳素钢	
3	—	—	—	
2	基座	1	PA66	黑色
1	嵌件	2	H65 T=0.3mm	镀银
序号 NO.	名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	材料 MATERIAL	颜色 COLOR

TOLERANCE		深圳聚兴泰电子科技有限公司 Shenzhen Juxingtai Electronic Technology Co., Ltd		
30~	± 0.30	PART NO. 5858-ZS-TP-26WD	TITLE: 按键开关 Key Switch	
10~30:	± 0.20			
~10:	± 0.15			
UNITS	mm	DESIGN:	Ethan	MANUFACTURE DWG
MATERILA	— — —	CHED:	Olvia	
FINISH	— — —	APPD:	Ava	
				SCALE N:A
				SHEET 1/1



FREE 常态	PUSH 按下

电路图
Circuit Diagram